

HDC MHP100 M 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

Informations générales de commande

Version	Mâle, argent, 35 - 35 mm ²
Référence	1435780000
Type	HDC MHP100 M 35
GTIN (EAN)	4050118240672
Qté.	10 Pièce

HDC MHP100 M 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

16.95 g

Températures

Température limite

-40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Classifications

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

Caractéristiques générales

Diamètre du contact mâle Ø

6.55 mm

Longueur de dénudage, raccordement
nominal

19 mm

Type de raccordement

Raccordement à sertir

Version insert

MHP

Section de raccordement du conducteur, 35 mm²
max.Section de raccordement du conducteur, 35 mm²
min.

Surface

argent

Cycles d'enfichage

≥ 500

Type

Mâle

Matériau de base

Alliage de cuivre

Contacts

décolleté

Section de raccordement de conducteur 35 - 35 mm²

Dessins

Dessin

