SAIE-M12B-CD-1.0U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, M12, Femelle, droite, PG 9, Nombre de pôles: 5, 1 m
Référence	<u>1436710100</u>
Туре	SAIE-M12B-CD-1.0U
GTIN (EAN)	4050118244458
Qté.	1 Pièce

SAIE-M12B-CD-1.0U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Α	a	ré	m	e	ní	ts
-	ອ		•••	•		

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net 80 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/	6c
connue)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Classifications

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	1 m	Couleur de la gaine	violet
Fonction PE	Non	Rayon de courbure, mobile	10 x diamètre du câble
Rayon de courbure, min., fixe	5 x diamètre du câble	Longueurs de câbles / brins	1 m
Matériau de la gaine	PUR sans halogène	Nombre de pôles	5

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	5	Codage	Codage A
Surface du contact	doré	Diamètre de câble, max.	7.5 mm
Diamètre de câble, min.	6.9 mm	Tension nominale	125 V
Courant nominal	4 A	Degré de protection	IP68
Degré de pollution	3	Presse-étoupe	PG 9
Plage de températures du coffret	-5 +70 °C		

Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-2-101

Niveau du catalogue / Dessins

SAIE-M12B-CD-1.0U




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin détaillé



Schéma

