

PAC-S1500-UNIS-V0-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm² ou 0,25 mm².
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface. La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm ² |
| Référence | 1466240100 |
| Type | PAC-S1500-UNIS-V0-10M |
| GTIN (EAN) | 4032248340330 |
| Qté. | 1 Pièce |

PAC-S1500-UNIS-V0-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 3505.14 g

Températures

Température de stockage -10...60 °C Température de fonctionnement -10...50

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Données générales

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|---|
| Longueur du câble | 10 m | Adapté pour | Signaux analogiques |
| Matériau de base | PVC | Câble | Câble LiYCY |
| Raccordement de l'interface | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²) | Nombre de pôles, min. | 40 pôles |
| Ytterdiameter | 12,4 ± 1 mm | Interface API | SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P |
| Section du conducteur | 0.25 mm ² | | |

Données électriques

| | | | |
|--|-----------|-------------------------|---------------------|
| Courant total, max. | 3 A | Test de haute tension | 1 KV/1s |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A | Tension nominale | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Résistance | ≤ 80 mΩ/m | Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |