


**SAIE-M8B-8-0.2U-HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Connecteurs à équiper, M8 thread, Femelle, droite, Filetage de montage: M8, Nombre de pôles: 8, Longueurs de câbles / brins: 0.2 m |
| Référence  | <a href="#">1467640000</a>                                                                                                         |
| Type       | SAIE-M8B-8-0.2U-HW                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118273175                                                                                                                      |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                            |

## Caractéristiques techniques

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensions et poids

|           |      |
|-----------|------|
| Poids net | 10 g |
|-----------|------|

### Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                             |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003570    | ETIM 9.0    | EC003570    |
| ETIM 10.0   | EC003570    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 |             |             |

### Caractéristiques techniques câble

|                             |                      |                                                  |                                                   |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Section du conducteur       | 0.14 mm <sup>2</sup> | Section max. du conducteur (Impression/en ligne) | 0,14 mm <sup>2</sup>                              |
| Longueurs de câbles / brins | 0.2 m                | Codage couleur                                   | blanc, brun, vert, jaune, gris, rose, bleu, Rouge |
| Nombre de pôles             | 8                    |                                                  |                                                   |

### Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

|                                  |                 |                      |             |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| Nombre de pôles                  | 8               | Codage               | aucune      |
| Surface du contact               | doré            | Type de raccordement | Femelle     |
| Matériau de base du boîtier      | Laiton, nickelé | Tension nominale     | 30 V        |
| Courant nominal                  | 1.5 A           | Degré de protection  | IP67, Vissé |
| Cycles d'enfichage               | ≥ 100           | Presse-étoupe        | M 8         |
| Plage de températures du coffret | -25...+85 °C    |                      |             |

### Normes


|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-2-104 |
|---------------------|-----------------|

### Caractéristiques générales

|                                  |                      |                                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Nombre de pôles                  | 8                    | Codage                                           | aucune               |
| Filetage du raccordement         | M8 thread            | Surface du contact                               | doré                 |
| Section du conducteur            | 0.14 mm <sup>2</sup> | Type de raccordement                             | Femelle              |
| Matériau de base du boîtier      | Laiton, nickelé      | Tension nominale                                 | 30 V                 |
| Courant nominal                  | 1.5 A                | Degré de protection                              | IP67, Vissé          |
| Cycles d'enfichage               | ≥ 100                | Presse-étoupe                                    | M 8                  |
| Tension nominale                 | 30 V                 | Section max. du conducteur (Impression/en ligne) | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Raccordement 1                   | M8                   | Raccordement 2                                   | Flying wires         |
| Longueurs de câbles / brins      | 0.2 m                | Filetage de montage                              | M8                   |
| Plage de températures du coffret | -25...+85 °C         | Diamètre extérieur du conducteur                 | -                    |

## Dessins

### Schéma



### Schéma des pôles

