

## SAIE-M12S-8S-TL-HW-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

### Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, M12, Filetage de montage: , Nombre de pôles: 8, Longueurs de câbles / brins:
Référence	<a href="#">1467730000</a>
Type	SAIE-M12S-8S-TL-HW-PG9
GTIN (EAN)	4050118273526
Qté.	20 Pièce

## SAIE-M12S-8S-TL-HW-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Poids net	19.1 g
-----------	--------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Classifications

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

## Caractéristiques techniques câble

Nombre de pôles	8
-----------------	---

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	8	Codage	Codage A
Surface du contact	doré	Type de raccordement	Mâle
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Tension nominale	30 V
Courant nominal	2 A	Degré de protection	IP67, entièrement monté
Presse-étoupe	PG 9	Courant nominal	4 A (4- et 5-pôles) / 2 A (8-pôles) / 1,5 A (12-pôles)
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C		

## Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-2-101
---------------------	-----------------

## Caractéristiques générales

Nombre de pôles	8	Codage	Codage A
Filetage du raccordement	M12	Surface du contact	doré
Type de raccordement	Mâle	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Tension nominale	30 V	Courant nominal	2 A
Degré de protection	IP67, entièrement monté	Presse-étoupe	PG 9
Tension nominale	250 V (4-pole)/ 60 V (5-pole)/ 30 V (8 and 12-pole)	Courant nominal	4 A (4- et 5-pôles) / 2 A (8-pôles) / 1,5 A (12-pôles)
Raccordement 1	M12	Raccordement 2	Dip soldering
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C	Diamètre extérieur du conducteur	-

**Schéma des pôles**

