

## SAIEW-M12S-5S-TL-HW-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

### Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, M12, Filetage de montage: , Nombre de pôles: 5, Longueurs de câbles / brins:
Référence	<a href="#">1467760000</a>
Type	SAIEW-M12S-5S-TL-HW-PG9
GTIN (EAN)	4050118273458
Qté.	15 Pièce

## SAIEW-M12S-5S-TL-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Poids net 18.8 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/  
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7

SCIP 1852c6ab-96c4-45bf-9300-a5a27aab9a83

## Classifications

ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568

ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10

ECLASS 15.0 27-44-01-10

## Caractéristiques techniques câble

Nombre de pôles 5

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	5	Codage	Codage A
Surface du contact	doré	Type de raccordement	Mâle
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Tension nominale	125 V
Courant nominal	4 A	Degré de protection	IP67, entièrement monté
Presse-étoupe	PG 9	Courant nominal	4 A (4- et 5-pôles) / 2 A (8-pôles) / 1,5 A (12-pôles)
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C		

## Normes

Norme de connecteur IEC 61076-2-101

## Caractéristiques générales

Nombre de pôles	5	Codage	Codage A
Filetage du raccordement	M12	Surface du contact	doré
Type de raccordement	Mâle	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Tension nominale	125 V	Courant nominal	4 A
Degré de protection	IP67, entièrement monté	Presse-étoupe	PG 9
Tension nominale	250 V (4-pole)/ 60 V (5-pole)/ 30 V (8 and 12-pole)	Courant nominal	4 A (4- et 5-pôles) / 2 A (8-pôles) / 1,5 A (12-pôles)
Raccordement 1	M12	Raccordement 2	Dip soldering
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C	Diamètre extérieur du conducteur	-

**Schéma des pôles**

