

## PRO ECO3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La nouvelle alimentation de puissance de 2e génération PROeco maximise la disponibilité des applications d'automatisation. Les séries en douze parties offrent des fonctions standard : avec des performances élevées, un haut niveau d'efficacité et une adéquation pour de nombreux systèmes. La LED tricolore facilite les activités de service et l'intégration des appareils PROeco. La série est compatible avec l'ASI DC, la surveillance électronique de la charge et les modules de diodes et est adaptée pour la configuration de systèmes de gestion de puissance. Le design compact convient aux applications peu encombrantes, telles que les armoires de commande plates sur le terrain.

### Informations générales de commande

Version	Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V
Référence	<a href="#">1469540000</a>
Type	PRO ECO3 240W 24V 10A
GTIN (EAN)	4050118275759
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-12-30T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	<a href="#">PRO ECO3 240W 24V 10A II</a>

## PRO ECO3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

#### Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (cURus)	E255651
N° de certificat (cULus)	E258476

### Dimensions et poids

Profondeur	100 mm	Profondeur (pouces)	3.937 inch
Hauteur	125 mm	Hauteur (pouces)	4.9212 inch
Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2.3622 inch
Poids net	900 g		

### Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	----------------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

### Classifications

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

### Données de mesure UL

Certificat N° (cURus)	E255651
-----------------------	---------

### Entrée

Technique de raccordement	Raccordement vissé
Plage de tension d'entrée AC	3 x 320...3 x 575 V AC/2 x 360...2 x 575 V AC
Fusible amont recommandé	Fusible 2 A / DI 2...3 A, car. C, disjoncteur
Plage de fréquence AC	47...63 Hz
Tension d'entrée nominale	3x 400...3x 500 V AC (entrée large plage)
Protection contre la surtension entrée	Varistance
Fusible d'entrée (interne)	Oui
Plage de tension d'entrée DC	450...800 V DC
Courant à la mise sous tension	max. 50 A
Consommation de courant par rapport à la tension d'entrée	Type de tension CA triphasé Tension d'entrée 400 V Courant d'entrée 0.8 A Type de tension CA triphasé Tension d'entrée 500 V

## PRO ECO3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

Courant d'entrée	0.6 A
Type de tension	DC
Tension d'entrée	800 V
Courant d'entrée	0.4 A
Type de tension	DC
Tension d'entrée	450 V
Courant d'entrée	0.7 A

Consommation de puissance nominale 272.7 VA

### Sortie

Puissance délivrée	240 W	Technique de raccordement	Raccordement vissé
Tension de sortie nominale	24 V DC ± 1 %	Ondulation résiduelle, appels de courant	<50 mVPP @ 24 V DC, IN
Possibilité de mise en parallèle	oui, max. 5	Protection de surcharge	Oui
Tension de sortie, max.	28 V	Tension de sortie, min.	22 V
Tension de sortie, remarque	(réglable par potentiomètre)	Courant de sortie nominal pour Unom	10 A @ 55 °C
Charge capacitive	illimité	Protection contre la tension inverse	Oui
Courant de sortie continu @ UNominal	10 A @ 55 °C, 2.5 A @ 70 °C	Temps de montée	≤ 100 ms

### Données générales

Facteur de puissance (env.)	> 0,55 @ 3 x 500 V AC / > 0,65 @ 3 x 400 V AC	Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom	> 40 ms @ 3 x 500 V AC / > 20 ms @ 3 x 400 V AC
Rendement	88%	Degré de protection	IP20
Catégorie de surtension	II	Position de montage, conseils de montage	sur rail TS 35
Version du boîtier	Métal, résistant à la corrosion	Protection contre les tensions de retour de la charge	30...35 V DC
Signalisation	LED verte (Usortie > 21,6 V DC), LED jaune (Isortie > 90 % INominal typ.), LED rouge (surcharge, surchauffe, court-circuit, Usortie <20,4 V DC)	Courant de décharge à la terre, max.	3.5 mA
Humidité de l'air max. admissible (fonctionnement)	5 %...95 % HR	Puissance dissipée, à vide	8 W
Protection contre les courts-circuits	Oui	Puissance dissipée, charge nominale	26 W
Protection contre la surchauffe	Oui		

### CEM / choc / vibration

Limitation des courants d'oscillation harmonique de réseau	Selon EN 61000-3-2	Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27	15 g dans tous les sens
Émission sonore conforme à la norme EN55032	Classe B	Résistance aux interférences selon	EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6	1 g conformément à la norme EN 50178		

### Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension	II	Degré de pollution	2
Classe de protection	I, avec raccordement PE	Tension d'isolation entrée / sortie	3 kV
Tension d'isolation sortie / terre	2 kV	Tension d'isolation sortie / terre	0.5 kV

**PRO ECO3 240W 24V 10A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Sécurité électrique (normes appliquées)**

Equipement avec outils électroniques	selon EN50178 / VDE0160	Équipement électrique des machines	selon EN60204
Protection contre les courants dangereux pour le corps	Acc. to VDE0106-101	Basse tension de protection	SELV selon CEI 60950-1, PELV conforme à la norme EN 60204-1
Isolation sûre / protection contre les décharges électriques	VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410	Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage	Selon EN 61558-2-16

**Données de connexion (entrée)**

Technique de raccordement	Raccordement vissé	Nombre de blocs de jonction	4 pour L1/L2/L3/PE
Section de raccordement du conducteur, 12 AWG AWG/kcmil , max.	Section de raccordement du conducteur, 26 AWG AWG/kcmil , min.	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> flexible , min.	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> rigide , min.
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm <sup>2</sup> flexible , max.	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> rigide , min.	Couple de serrage min.	Couple de serrage max.
Section de raccordement du conducteur, 6 mm <sup>2</sup> rigide , max.	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> rigide , min.	0.5 Nm	0.6 Nm

**Données de connexion (sortie)**

Technique de raccordement	Raccordement vissé	Nombre de blocs de jonction	6 (++, -, 13, 14)
Section de raccordement du conducteur, 12 AWG AWG/kcmil , max.	Section de raccordement du conducteur, 26 AWG AWG/kcmil , min.	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> flexible , min.	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> rigide , min.
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm <sup>2</sup> flexible , max.	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> rigide , min.	Couple de serrage min.	Couple de serrage max.
Section de raccordement du conducteur, 6 mm <sup>2</sup> rigide , max.	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> rigide , min.	0.5 Nm	0.6 Nm

**Signalisation PA52\_7**

Contact libre de potentiel	Oui	Charge de contact (fermeture)	max. 30 V DC / 1 A
Relais On / Off	Tension de sortie >21,6 V DC/ <20,4 V DC, surcharge		


## PRO ECO3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins


### Symbole électrique




### Courbe de dérating



### Courbe de dérating



### Courbe de dérating



## PRO ECO3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Tournevis pour tête fendue



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

### Informations générales de commande

Type	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Version
Référence	<a href="#">2749610000</a>	Outils de montage, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la
GTIN (EAN)	4050118896350	lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
Qté.	1 ST	

### Tournevis cruciformes, type Pozidrive



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

### Informations générales de commande

Type	SDIK SLIM PZ1 X 80	Version
Référence	<a href="#">2749670000</a>	Tournevis, Largeur de la lame (B): 1 mm, 80 mm, Epaisseur de la lame
GTIN (EAN)	4050118896411	(A): 1
Qté.	1 ST	

### Équerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

### Informations générales de commande

Type	WEW 35/1 VO GF SW	Version
Référence	<a href="#">1478990000</a>	Équerre de blocage, noir, TS 35, V-0, Wemid, Largeur: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286892	
Qté.	50 ST	

## PRO ECO3 240W 24V 10A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessoires

Type	WEW 35/2 VO GF SW	Version
Référence	<a href="#">1479000000</a>	Équerre de blocage, noir, TS 35, V-0, Wemid, Largeur: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286779	
Qté.	50 ST	
Type	WEW 35/1 SW	Version
Référence	<a href="#">1162600000</a>	Équerre de blocage, noir, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248972630	
Qté.	50 ST	