

KSPA M25 BNI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	KSPA (bouchon aveugle Klippon, type A), Bouchons obturateurs, droit, M 25, 17 mm, Laiton, nickelé
Référence	1477680000
Type	KSPA M25 BNI
GTIN (EAN)	4050118285659
Qté.	20 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2023-07-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	VP M25-EX W

KSPA M25 BNI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	17 mm	Hauteur (pouces)	0.6693 inch
Longueur	17 mm	Longueur (pouces)	0.6693 inch
Diamètre	25 mm	Épaisseur du paroi, min.	0.5 mm
Épaisseur du paroi, max.	16 mm	Poids net	61.15 g

Températures

Température de fonctionnement	-100 °C...400 °C
-------------------------------	------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Classifications

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Caractéristiques générales

Plage de température d'utilisation, max.	400 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-100 °C
Pas de vis	1.5 mm	Halogène	sans halogène
Normes	IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, IEC 60529	Tenue aux chocs	Version ATEX 7 J
Degré de protection	IP54, IP66	Matériau de base	Laiton, nickelé
Diamètre du joint d'étanchéité	25.00 mm	Filetage (extérieur)	M 25
Longueur du filetage	17 mm	Remarque : degré de protection	- Tous les bouchons obturateurs ont un filetage au pas de 1,5 mm. - Pour obtenir le classement IP spécifié, le trou traversant doit être conforme à EN 50262 Table 1, et il doit être possible de fixer les bouchons étanches solidement et de manière appropriée. - A l'installation du KSPA, le nombre minimum de tours au niveau du filetage doit être respecté, suivant la norme EN/CEI 60079-1, Section 5.3 - Avec les applications NEC / CEC, au moins 8 tours complets entre le filetage femelle du dispositif de raccordement et les bouchons étanches doivent être effectués.

KSPA M25 BNI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques**

- Chaque bouchon étanche est livré avec les instructions d'utilisation associées. Celles-ci doivent être lues avant utilisation. Les bouchons étanches doivent être installés conformément aux spécifications détaillées dans les instructions d'utilisation.
- Si les bouchons étanches KSPA sont insérés dans des dispositifs de raccordement Ex e non métalliques, ils doivent être raccordés au circuit de mise à la terre.

Classe de protection (UL)	Type 4X	Traitement	nickelé
---------------------------	---------	------------	---------

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	Conditions d'homologation	ATEX, IECEX

KSPA M25 BNI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Écrous de blocage en laiton nickelé



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	SKMU M25 MS	Version
Référence	1737010000	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, M 25, 3.5 mm, Laiton,
GTIN (EAN)	4008190956486	nickelé
Qté.	100 ST	

Joint plat en nylon - KSWN



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	KSWN M25	Version
Référence	1076640000	KSWN (joint plat - nylon), Bague d'étanchéité, M 25, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838684	
Qté.	25 ST	