

IE-FSMD2UE0020MSDESDEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE, câble fibre optique breakout

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Câble pour chaîne porte-câbles, SC IP 67 montage V14 métal, SC IP 67 montage V14 métal, 9 µm, PUR, 20 m |
| Référence | 1449420200 |
| Type | IE-FSMD2UE0020MSDESDEX |
| GTIN (EAN) | 4050118258523 |
| Qté. | 1 Pièce |

IE-FSMD2UE0020MSDESDEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|-------|-------------------|---------------|
| Longueur | 20 m | Longueur (pouces) | 787.4016 inch |
| Poids net | 683 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...80 °C | Température de fonctionnement | -40 °C...80 °C |
| Température de pose | -20 °C...60 °C | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002607 | ETIM 9.0 | EC002607 |
| ETIM 10.0 | EC002607 | ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 | | |

Normes

| | |
|---------------------|--|
| Norme de connecteur | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 |
|---------------------|--|

Normes générales

| | |
|---------------------|--|
| Norme de connecteur | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 |
|---------------------|--|

Constitution du câble

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| Diamètre de la gaine | 6 mm | Couleur de la gaine | noir |
| Matériau de la gaine | PUR | Constitution de câble | Chaîne breakout |
| Revêtement primaire | 245.00 µm | Diamètre du c#9cur | 9 µm |

Fibre optique

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
| Type de fibre | Unimodal, OS 2 | Atténuation | ≤0,4 dB/km à 1310 nm |
| Perte d'insertion | ≤ 0,5 dB | Affaiblissement de réflexion | ≥ 40 dB |

Mâle

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Prise de raccordement à droite | SC, IP67, Contact mâle, droit, PushPull V14, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé | Prise de raccordement à gauche | SC, IP67, Contact mâle, droit, PushPull V14, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|

Caractéristiques techniques**Mâle droite**

| | |
|--------------------------------|---|
| Prise de raccordement à droite | SC, IP67, Contact mâle, droit, PushPull V14, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé |
|--------------------------------|---|

Mâle gauche

| | |
|--------------------------------|---|
| Prise de raccordement à gauche | SC, IP67, Contact mâle, droit, PushPull V14, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé |
|--------------------------------|---|

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

| | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|---------|
| Halogène | Non | Rayon de courbure min, multiple | 77 mm |
| Rayon de courbure, min., unique | 25 mm | Cycles de courbure | 100 000 |

Dessin détaillé



V0 material



Les repères de câbles et de conducteurs SlimFix permettent de gagner de la place. Les repères peuvent être installés même après le câblage de l'installation. Ils sont réalisés dans un matériau exempt d'halogène, avec classe d'inflammabilité V0/V2. SlimFix est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. L'outil SF permet une mise en place facile, même lorsqu'il s'agit de petits repères.

Avantages :

- Matériau sans halogène
- Classe d'inflammabilité V0/V2
- Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport notamment.
- Doit être fixé par collier de serrage si la section du câble est supérieure à 16,0 mm²
- Repères au format MultiCard éprouvé

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | VT SF 5/21 MC NE WS V0 | Version |
| Référence | 1689470001 | SlimFix, Repères de fils et de câbles, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190872571 | blanc |
| Qté. | 160 ST | |
| Type | VT SF 6/21 MC NE WS V0 | Version |
| Référence | 1730560001 | SlimFix, Repères de fils et de câbles, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190954611 | blanc |
| Qté. | 160 ST | |