

IE-FCI-PWS-IT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Insert Power petit, Type L, Femelle, IT, EU
Référence	1450810000
Type	IE-FCI-PWS-IT
GTIN (EAN)	4050118255720
Qté.	1 Pièce

Technical data**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 25 g

Températures

Température de stockage	-10 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-5 °C...40 °C
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Raccordement

Longueur de dénudage	9 mm	
Type de raccordement	Raccordement vissé	
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, avec embout	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, sans embout	min.	1.5 mm ²
	max.	4 mm ²
Section de raccordement du conducteur, rigide	min.	1.5 mm ²
	max.	4 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, avec embout	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 4 mm ² souple, sans embout		
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 4 mm ² extrêmement souple, sans embout		
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 4 mm ² rigide		
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm ² souple, avec embout		
Section de raccordement du conducteur, min. souple, sans embout	1.5 mm ²	
	max.	4 mm ²
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm ² extrêmement souple, avec embout		

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP20	Type d'insert	Insert Power petit
Surface d'enfichage	Type L	Charge d'incendie	560 kJ

Technical data**Caractéristiques techniques**

Tension nominale (AC)	250 V	Matériau de base du boîtier	Polycarbonate PC
Courant nominal	16 A		



Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B
----------------------------	------------

IE-FCI-PWS-IT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Dessin coté****Dessin coté**

IE-FCI-PWS-IT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Adaptateur de rail pour inserts femelles**

C'est également valable pour les accessoires destinés à l'Ethernet industriel : grâce à Weidmüller vous trouvez tout chez un seul fournisseur

Les avantages :

- Outils
- Appareils de test
- Passages de câble
- Raccordements d'armoire
- Repérage
- Protection contre la poussière
- Alimentations
- Protection surtension

Informations générales de commande

Type	IE-DINRAIL-AD-PWB	Version
Référence	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Qté.	1 ST	