

IE-FCI-D9-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Insert pour signaux D-Sub, 9 pôles, Femelle / femelle
Référence	1450840000
Type	IE-FCI-D9-FF
GTIN (EAN)	4050118255737
Qté.	1 Pièce

IE-FCI-D9-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	17.6 mm	Hauteur (pouces)	0.6929 inch
Largeur	12.5 mm	Largeur (pouces)	0.4921 inch
Longueur	30.8 mm	Longueur (pouces)	1.2126 inch
Poids net	11 g		

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -55 °C...105 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles	9	Surface du contact	doré
Résistance de contact	≤ 20 mΩ	Rigidité diélectrique, contact - contact	1 kV eff / 1 min.
Matériau de base du boîtier	SPCC	Résistance d'isolation	1000 MΩ at 500 V DC
Matériau du corps isolant	PBT renforcé à la fibre de verre UL 94 V-0	Surfaces de boîtier	étamé
Courant admissible	3 A		

Caractéristiques générales

Degré de protection IP20 Type d'insert Insert pour signaux D-Sub, 9 pôles

Normes générales


Numéro de certificat (DNV) TAA000022B

Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 20 mΩ	Rigidité diélectrique, contact - contact	1 kV eff / 1 min.
Résistance d'isolation	1000 MΩ at 500 V DC		

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

