

VG M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Presse-étoupes en laiton, indiqués pour l'utilisation en zones explosibles Ex e (sécurité accrue). Ils ont été testés selon les dernières normes et standards IEC/EN 60079-0, et ont également reçu la certification ATEX.

Informations générales de commande

Version	VG Ex MS (presse-étoupe laiton Ex), Raccord à vis, droit, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Laiton, nickelé
Référence	1460040000
Type	VG M16 EXE MS
GTIN (EAN)	4050118265989
Qté.	50 Pièce

VG M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	CE
Agréments	EAC; ATEX
Agréments	
ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	46 mm	Hauteur (pouces)	1.811 inch
Longueur	46 mm	Longueur (pouces)	1.811 inch
Poids net	50.6 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
-------------------------------	-----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Classifications

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

Caractéristiques générales

Diamètre du câble extérieur, max.	12 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	3 mm
Joint torique	NBR	Degré de protection avec GWDR	IP66, IP68
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Pas de vis	1.5 mm	Halogène	Oui
Normes	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31	Taille de clé 1	22 mm
Taille de clé 2	22 mm	Degré de protection	IP66, IP68 - 6 bar (30 min.)
Presse-étoupe	Métrique	Matériau de base	Laiton, nickelé
Bague d'étanchéité	CR	Filetage (extérieur)	M 16
Longueur du filetage	16 mm	Remarque : degré de protection	Veillez suivre les consignes de montage
Notice d'installation	Voir les instructions de montage	Insert	Néoprène

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	IMQ 11 ATEX 038 X
Numéro de certificat du presse-étoupe (GOST)	POCC TR.05.B04161		

Caractéristiques techniques

Note importante

Informations sur le produit

Pour les épaisseurs de paroi de boîtier inférieures ou égales à 3 mm (par exemple, enceintes STB Klippon), un joint plat supplémentaire doit être utilisé - GWDR NP.
Des joints plats supplémentaires sont inclus dans l'unité d'emballage.

VG M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Écrous de blocage en laiton nickelé



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	SKMU M16 MS	Version	
Référence	1736990000	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, M 16, 2.8 mm, Laiton,	
GTIN (EAN)	4008190956462	nickelé	
Qté.	100 ST		