

**GZ 5.0A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

Figure similaire

En tant qu'accessoires pour notre large portefeuille de blocs de jonction à fusible de produit, nous offrons également les liens de fusible appropriés. La gamme comprend des fusibles de protection (fusibles pour courant faible) de 5x20 mm à 10x38 mm, des liaisons de fusible E 14 à E 18, ainsi que des fusibles automobiles et des disjoncteurs automatiques. Bagues de jauge pour le rond supports fusibles du portefeuille global.

**Informations générales de commande**

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Version    | Fusible pour courant faible, rapide, 5 A, G-Si. 6,3 x 32 |
| Référence  | <a href="#">1460620000</a>                               |
| Type       | GZ 5.0A/F                                                |
| GTIN (EAN) | 4050118266610                                            |
| Qté.       | 10 Pièce                                                 |

## GZ 5.0A/F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 6.3 mm | Profondeur (pouces) | 0.248 inch  |
| Hauteur    | 32 mm  | Hauteur (pouces)    | 1.2598 inch |
| Largeur    | 6.3 mm | Largeur (pouces)    | 0.248 inch  |
| Poids net  | 2.11 g |                     |             |

## Températures

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Température ambiante | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ETIM 10.0   | EC002704    | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                        |                |                 |         |
|------------------------|----------------|-----------------|---------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de montage | enfiché |
|------------------------|----------------|-----------------|---------|

## Caractéristiques des matériaux

|         |            |
|---------|------------|
| Couleur | Gris clair |
|---------|------------|

## Caractéristiques du système

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Version | Accessoires pour fusibles |
|---------|---------------------------|

## Caractéristiques nominales

|                  |       |                 |     |
|------------------|-------|-----------------|-----|
| Tension nominale | 500 V | Courant nominal | 5 A |
|------------------|-------|-----------------|-----|

## Généralités

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Instruction de montage | Montage direct |
|------------------------|----------------|