


**SAIP-M8BG-3-5.0V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les câbles capteurs externes / actionneurs sont utilisés pour câbler capteurs et actionneurs ainsi que pour transmettre des données ou du courant dans de nombreuses applications. Le câble surmoulé offre dès départ usine un raccordement sûr et testé du connecteur débrochable. Ici, les câbles peuvent être exposés à un large panel de conditions, comme humidité, poussière, chaleur, froid, chocs ou vibrations.

Nos développeurs ont pris en compte spécialement ce problème et conçu une offre diversifiée de câbles capteurs externes / actionneurs M8 et M12, de sorte que vous êtes obligés de trouver la solution répondant à vos besoins pour votre application.

Les câbles capteurs externes / actionneurs M8 et M12 sont fournis d'origine avec des écrous nickelés en laiton. Toutefois si vous devez utiliser nos produits dans un environnement extrêmement difficile, nous fournissons aussi une variante avec écrou plastique. Ceci permet l'utilisation dans des environnements où les câbles montés avec des écrous nickelés M8 et M12 rouilleraient.

S'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à trouver ou si vous estimez avoir besoin d'explications, alors contactez-nous !

**Informations générales de commande**

|                           |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                   | Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12 / M8, Nombre de pôles : 3, 5 m, Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui |
| Référence                 | <a href="#">1465870500</a>                                                                                                                                                      |
| Type                      | SAIP-M8BG-3-5.0V                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)                | 4050118274226                                                                                                                                                                   |
| Qté.                      | 1 Pièce                                                                                                                                                                         |
| Statut de livraison       | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.                                                                                                                                 |
| Dernière date de commande | 2026-09-29T00:00:00+02:00                                                                                                                                                       |

## SAIP-M8BG-3-5.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| ROHS                     | Conforme                    |
| UL File Number Search    | <a href="#">Site Web UL</a> |
| N° de certificat (cULus) | E307231                     |

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 148 g |
|-----------|-------|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

## Caractéristiques techniques câble

|                                     |                  |                                               |                      |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Longueur du câble                   | 5 m              | Couleur de la gaine                           | noir                 |
| Utilisation sur chaîne porte-câbles | Non              | Section du conducteur                         | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Blindé                              | Non              | Halogène                                      | Oui                  |
| Isolation                           | PVC              | Matériau de la gaine                          | PVC                  |
| Longueur du câble configurable      | Non              | Gaine selon UL AWM                            | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Réticulé par irradiation            | Non              | Résistance de soudage                         | Non                  |
| Codage couleur                      | brun, bleu, noir | Résistance à la torsion                       | 0 °/m                |
| Plage de température, fixe          | -30...80 °C      | Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non                  |
| Plage de température, en mouvement  | -5...80 °C       | Nombre de pôles                               | 3                    |
| Diamètre extérieur                  | 4.5 mm ± 0.2 mm  |                                               |                      |

## Caractéristiques techniques générales

|                                  |                 |                              |                               |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| Codage                           | Codage A        | Filetage du raccordement     | M12 / M8                      |
| Surface du contact               | doré            | LED                          | Non                           |
| Version                          | Femelle, droite | Matériau de base du boîtier  | PUR                           |
| Résistance d'isolation           | 108 Ω           | Tension nominale             | 60 V                          |
| Courant nominal                  | 4 A             | Degré de protection          | IP65, IP66, IP67, IP68, Vissé |
| Cycles d'enfichage               | ≥ 100           | Degré de pollution           | 3                             |
| ponté                            | Non             | Matériau de la bague filetée | POM                           |
| Plage de températures du coffret | -25...+85 °C    | Couple de serrage            | M8 : 0,5 - 0,6 Nm             |

**SAIP-M8BG-3-5.0V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Normes**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104 |
|---------------------|----------------------------------|

**Normes générales**

|                     |                                  |                          |         |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104 | N° de certificat (cULus) | E307231 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|

**Propriétés électriques**

|                        |              |                  |      |
|------------------------|--------------|------------------|------|
| Résistance d'isolation | 108 $\Omega$ | Tension nominale | 60 V |
|------------------------|--------------|------------------|------|

**Mâle droite**


|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Prise de raccordement à droite | extrémité libre du conducteur |
|--------------------------------|-------------------------------|

**Mâle gauche**

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Prise de raccordement à gauche | M8, IP69, Contact femelle, droit, Plastique, non blindé |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|


## Dessins

### Dessin coté




Straight socket

### Schéma des pôles



Socket

### Schéma



### L'outil idéal : Screwty® avec fonction de serrage

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

