

**SAIE-M8B-8-TL-HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similaire à l'illustration**

Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteurs à équiper, M8 thread, Filetage de montage: M 12, Nombre de pôles: 8, Longueurs de câbles / brins:
Référence	<a href="#">1467650000</a>
Type	SAIE-M8B-8-TL-HW
GTIN (EAN)	4050118273366
Qté.	20 Pièce

**SAIE-M8B-8-TL-HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Poids net	13 g
-----------	------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

**Classifications**

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

**Caractéristiques techniques câble**

Nombre de pôles	8
-----------------	---

**Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper**

Nombre de pôles	8	Codage	aucune
Surface du contact	doré	Type de raccordement	Femelle
Matériau de base du boîtier	Laiton, nickelé	Tension nominale	30 V
Courant nominal	1.5 A	Degré de protection	IP67, Vissé
Presse-étoupe	M 12	Type de contact	Femelle
Plage de températures du coffret	-25...+85 °C		

**Normes**

Norme de connecteur	IEC 61076-2-104
---------------------	-----------------

**Caractéristiques générales**

Nombre de pôles	8	Codage	aucune
Filetage du raccordement	M8 thread	Surface du contact	doré
Type de raccordement	Femelle	Matériau de base du boîtier	Laiton, nickelé
Tension nominale	30 V	Courant nominal	1.5 A
Degré de protection	IP67, Vissé	Presse-étoupe	M 12
Tension nominale	30 V	Raccordement 1	M8
Raccordement 2	Dip soldering	Filetage de montage	M 12
Plage de températures du coffret	-25...+85 °C	Diamètre extérieur du conducteur	-

**SAIE-M8B-8-TL-HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Schéma des pôles**

