


**SAIE-M12B-3+PE-S-0.2U-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage A-, K-, L-, S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteurs à équiper, M12, Femelle, droite, Filetage de montage: M 16 x 1,5, Nombre de pôles: 4, Longueurs de câbles / brins: 0.2 m, Montage frontal
Référence	<a href="#">1467940000</a>
Type	SAIE-M12B-3+PE-S-0.2U-M16
GTIN (EAN)	4050118273601
Qté.	1 Pièce

**SAIE-M12B-3+PE-S-0.2U-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

## Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (cURus)	E307231

**Dimensions et poids**

Poids net	23.88 g
-----------	---------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

**Classifications**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**Caractéristiques techniques câble**

Fonction PE	Non	Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	AWG 16
Longueurs de câbles / brins	0.2 m	Section de l'âme AWG	AWG 16
Codage couleur	noir (1), noir (2), noir (3), Vert/jaune	Nombre de pôles	4

**Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper**

Nombre de pôles	4	Codage	S-coded
Surface du contact	doré	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Tension nominale	630 V	Courant nominal	12 A
Degré de protection	IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	≥ 100
Courant nominal	12 A	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C

**Normes**

Norme de connecteur	IEC 61076-2-111
---------------------	-----------------

**Caractéristiques générales**

Nombre de pôles	4	Codage	S-coded
Filetage du raccordement	M12	Surface du contact	doré
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Type de montage	Montage frontal
Tension nominale	630 V	Courant nominal	12 A
Degré de protection	IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	≥ 100
Courant nominal	12 A	Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	AWG 16
Raccordement 1	M12	Raccordement 2	Flying wires
Longueurs de câbles / brins	0.2 m	Filetage de montage	M 16 x 1,5
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C	Diamètre extérieur du conducteur	-

**SAIE-M12B-3+PE-S-0.2U-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Schéma des pôles**