H1,0/14D R SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration







- en vrac en sachet plastique
- en multisachet (5 x 100 pièces)
- bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- bande d'embouts reliés en rouleaux (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
Référence	<u>1476320000</u>
Туре	H1,0/14D R SP
GTIN (EAN)	4050118283198
Qté.	100 Pièce

H1,0/14D R SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

DIN

Caractéristiques techniques

Agréments			
y			
Agréments	<i>71</i> 2		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Site Web UL		
Certificat Nº (UR)	E354986		
Dimensions et poids			
Poids net	0.1 g		
Conformité environneme	ntale du produit		'
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications			
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		
Caractéristiques techniqu	ues		
Description de l'article	Embouts isolés, couleur rouge	Version	Norme
Embouts			
Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.4 mm		Longueur de la surface des contacts (L2)8 mm	
Diamètre de la collerette (D2)	3 mm Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm		
L1 en mm	14.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 17 AWG, max.	
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm		Longueur de dénudage	10 mm
Caption de recoordement du conductour 1 mm²		Caulaum	DIN

Section de raccordement du conducteur 1 mm²

Niveau du catalogue / Dessins

Couleur

H1,0/14D R SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

