

## C300-16B-160B-2S-M50-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

Les câbles préconfectionnés permettent le raccordement entre les IOTA (Input Output Terminal Assemblies) de C300 Honeywell et les FTA (Field Terminal Assembly) de Weidmüller d'une manière rapide, simple et sans erreur.

Les câbles peuvent être fournis avec des connecteurs simples ou doubles, et même avec une finition libre équipée de cosses à fiches.

Le capot facilite la manipulation et assure un raccordement robuste avec le IOTA. Il permet par ailleurs d'utiliser des câbles de différentes sections et de longueurs jusqu'à 50 m.

### Informations générales de commande

Version	Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.50 mm <sup>2</sup>
Référence	<a href="#">1481720050</a>
Type	C300-16B-160B-2S-M50-5M
GTIN (EAN)	4032248373550
Qté.	1 Pièce

**C300-16B-160B-2S-M50-5M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Agréments**

ROHS Conforme

**Dimensions et poids**

Poids net 375.15 g

**Températures**

Température de stockage -10...60 °C Température de fonctionnement -10...50 °C

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS Conforme  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Données générales**

Longueur du câble	5 m	Adapté pour	Signaux numériques
Matériau de base	PVC	Câble	Câble LiYCY
Raccordement de l'interface	SP-BLZP 5.08 16P avec clamshell	Nombre de pôles, min.	16 pôles
Ytterdiameter	15,75 ± 1 mm	Interface API	SP-BLZP 5.08 16P avec clamshell
Section du conducteur	0.50 mm <sup>2</sup>		

**Données électriques**

Courant total, max.	7 A	Test de haute tension	1 KV/1s
Intensité du courant admissible par voie	1 A	Tension nominale	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
Résistance	≤ 39 mΩ/m	Tension de fonctionnement	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Capacité câble / câbles	300 pF/m	Capacité câble / blindage	300 pF/m

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		