

CMA-22-500-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ne pas utiliser le produit
dans les nouveaux développements



Figure similaire



Transformateurs de courant mâles

Les transformateurs de courant mâles sont utilisés partout où des courants élevés jusqu'à 5000 A doivent être mesurés et traités. Nos transformateurs de courant mâles alimentent des courants secondaires de 1 A ou 5 A. Weidmüller propose également des transformateurs de courant compacts à faible performance pour convertir des courants jusqu'à 600 A en tensions jusqu'à 333 mV.

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 500 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 5 VA, Classe de précision: 0,5
Référence	1482220000
Type	CMA-22-500-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118291254
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2023-12-31T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	CMA-31-500-5A-5VA-0,5

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	75.5 mm	Profondeur (pouces)	2.9724 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	61 mm	Largeur (pouces)	2.4016 inch
Poids net	286 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-5 °C	Température d'utilisation permanente, max.	50 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Caractéristiques électriques

Classe de précision	0,5	Courant secondaire	0...5 A
Température du conducteur primaire	70 °C	Charge	5 VA
Courant primaire	500 A		

Dimensions des conducteurs sous tension

Type de conducteur	Conducteur isolé uniquement	Conducteur rond	25.00 mm
Rail	20 x 20 mm	Lieu d'installation	Usage à l'intérieur

Coordination de l'isolation

Normes	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Classe de précision	0,5
--------	--------------------------------------	---------------------	-----

Dessins

