

CH20M45 S 3P/3P TYL 2083

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

L'élément latéral du boîtier CH20M vous offre la possibilité d'une structure individuelle qui s'adapte de manière flexible à vos besoins. Un avantage particulièrement pratique est que les slots qui ne sont pas nécessaires peuvent simplement être fermés avec des protections. Cela garantit non seulement un aspect propre et ordonné, mais cela protège également contre la poussière et d'autres influences environnementales. Profitez de la polyvalence du boîtier CH20M pour concevoir vos projets efficacement et selon vos idées !

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Élément latéral, OMNIMATE Housing - série CH20M jaune signalisation, Élément latéral, Largeur: 45 mm |
| Référence | 1482830000 |
| Type | CH20M45 S 3P/3P TYL 2083 |
| GTIN (EAN) | 4050118291889 |
| Qté. | 6 Pièce |

CH20M45 S 3P/3P TYL 2083

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 105.3 mm | Profondeur (pouces) | 4.1457 inch |
| Hauteur | 22.8 mm | Hauteur (pouces) | 0.8976 inch |
| Largeur | 45 mm | Largeur (pouces) | 1.7716 inch |
| Poids net | 0.9 g | | |

Températures

| | | | |
|----------------------|---|------------------------------------|--------------|
| Température ambiante | -25 °C...85 °C | plage de température d'utilisation | -40...120 °C |
| Humidité | 5 - 93 % d'humidité rel., Tu = 40 °C, pas de condensation | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Matériau isolant | PA 66 GF 30 |
| Groupe de matériaux isolants | I | Surface | non traité |
| Matériau de base | Plastique | Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | 600 ≤ CTI |

Caractéristiques générales

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|
| Couleur | jaune signalisation | Degré de protection | IP20 en condition installée |
| Tableau des couleurs (similaire) | RAL 1023 | Informations concernant l'assemblage complet, voir les articles référencés | CH20M45 B BK/OR 2010 |
| Possibilité d'enrobage | Non | | |

Propriétés des composants

| | | | |
|---|-----|--|----|
| Découpe en vue de la préparation d'un port fonctionnel intégrée | Non | Nombre de pôles, max. | 24 |
| Nombre d'ouvertures de ventilation | 0 | Nombre d'emplacements pour les prises 6 de raccordement femelles | |
| Nombre de niveaux de raccordement | 3 | | |

Illustration du produit





Illustration du produit



Dessin coté



CH20M45 S 3P/3P TYL 2083

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

CH20M AD SHL 5.00/04 - Couvercle d'élément latéral pour CH20M22, CH20M45, CH20M67



Solutions pérennes pour l'électronique industrielle pour le montage dans l'armoire de commande

Les boîtiers électroniques sont cruciaux pour l'intégration d'ensembles électroniques dans l'armoire de commande. Ils protègent les composants sensibles et assurent des raccordements fiables. Grâce à des matériaux de haute qualité, ils offrent des solutions durables aux applications industrielles.

Vos avantages :

Flexibilité : solutions évolutives pour différentes exigences
Sécurité : forme boîtier robuste pour la protection de votre électronique

Niveau d'efficacité : construction simple et technologie de raccordement optimisée

Des solutions de boîtier pour chaque application :

Notre gamme comprend des boîtiers modulaires (par exemple CH20M), des petits boîtiers et des boîtiers profilés conçus pour le contrôle, la conversion de signaux et l'application de la sécurité. Ces boîtiers offrent des formes boîtiers personnalisables, un montage facile et une grande capacité de raccordement.

Personnalisation :

en plus des solutions standards, nous proposons la personnalisation de la conception, la couleur et l'impression. Le configurateur Weidmüller permet une conception individuelle.

Notre service :

nous offrons des conseils d'experts et un soutien technique pour vos projets. Dans la section des téléchargements, vous trouverez des données CAO, des fiches de données et des instructions d'installation pour une intégration efficace.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | CH20M AD SHL 5.00/04 AG... | Version |
| Référence | 1472830000 | Capot de protection, OMNIMATE Housing - série CH20M gris agathe, |
| GTIN (EAN) | 4050118279429 | Protection de l'élément latéral, Largeur: 22.5 mm |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | CH20M AD SHL 5.00/04 BK... | Version |
| Référence | 1221310000 | Capot de protection, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, |
| GTIN (EAN) | 4050118004830 | Protection de l'élément latéral, Largeur: 22.5 mm |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | CH20M AD SHL 5.00/04 GG... | Version |
| Référence | 1413740000 | Capot de protection, OMNIMATE Housing - série CH20M Gris |
| GTIN (EAN) | 4050118241648 | graphite, Protection de l'élément latéral, Largeur: 22.5 mm |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | CH20M AD SHL 5.00/04 LG... | Version |
| Référence | 1432890000 | Capot de protection, OMNIMATE Housing - série CH20M Gris clair, |
| GTIN (EAN) | 4050118237641 | Protection de l'élément latéral, Largeur: 22.5 mm |
| Qté. | 50 ST | |