

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Antennes et accessoires d'antenne (câbles et supports coaxiaux)

- Antennes de pointe
- Preuve du secteur
- Conception robuste (jusqu'à la protection IP67)
- Pour l'utilisation extérieure et intérieure
- Prise en charge des dernières technologies
- Jusqu'à Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Prise en charge jusqu'à 5 Go (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Prise en charge d'autres technologies (Bluetooth, GNSS, etc.)
- Câbles coaxiaux appropriés à différentes longueurs
- Montures murales et de pôle appropriées

Informations générales de commande

Version	Antenne radio mobile, Antenne omnidirectionnelle, Gain de jusqu'à 4 dBi, Vertical, Linéaire, 1 x femelle type N, inférieur, IP66, , Impédance: 50 Ω
Référence	1491170000
Type	IE-ANT-3G-806-2500-4-NF
GTIN (EAN)	4050118300727
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2023-12-01T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	48 mm	Hauteur (pouces)	1.8898 inch
Diamètre	36 mm	Poids net	164.68 g

Températures

Température de stockage	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70
-------------------------	----------------	-------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Type de raccordement	1 x femelle type N, inférieur	Impédance	50 Ω
Taux d'ondulation	< 2	Puissance composite max.	100 W
Rayonnement	Omnidirectionnel	Plage de fréquence	Band 1: 806-960 (MHz), Band 2: 1710-2500 (MHz)
Gain de l'antenne	Band 1: 3 dBi, Band 2: 4 dBi	Polarisation	Vertical, Linéaire

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison	1x antenne, 1 raccordement vissé et matériels de montage pour montage anti-vandale
--------------------------	---

Matériau du boîtier

Couleur	noir	Matériau de base du boîtier	Plastique
---------	------	-----------------------------	-----------

Classifications

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

Conditions ambiantes

Domaine d'application	pour utilisation en intérieur et en extérieur	Température de fonctionnement , max.	70
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de stockage, max.	70 °C
Température de stockage, min.	-40 °C		

Dessins

Illustration du produit



Antenna including mounting kit and screw
connection for vandal-proof installation

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Antennes et accessoires d'antenne (câbles et supports coaxiaux)



Antennes et accessoires d'antenne (câbles et supports coaxiaux)

- Antennes de pointe
- Preuve du secteur
- Conception robuste (jusqu'à la protection IP67)
- Pour l'utilisation extérieure et intérieure
- Prise en charge des dernières technologies
- Jusqu'à Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Prise en charge jusqu'à 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Prise en charge d'autres technologies (Bluetooth, GNSS, etc.)
- Câbles coaxiaux appropriés à différentes longueurs
- Montures murales et de pôle appropriées

Informations générales de commande

Type	IE-CC-NM-SMAM-1M	Version
Référence	2788010000	Câble d'antenne, Raccordement 1 : N mâle, Raccordement 2 : Mâle
GTIN (EAN)	4064675066279	SMA, Longueur: 1 m
Qté.	1 ST	
Type	IE-CC-NM-SMAM-2M	Version
Référence	1491180000	Câble d'antenne, Raccordement 1 : N mâle, Raccordement 2 : Mâle
GTIN (EAN)	4050118300741	SMA, Longueur: 2 m
Qté.	1 ST	
Type	IE-CC-NM-SMAM-3M	Version
Référence	2788020000	Câble d'antenne, Raccordement 1 : N mâle, Raccordement 2 : Mâle
GTIN (EAN)	4064675066286	SMA, Longueur: 3 m
Qté.	1 ST	
Type	IE-CC-NM-SMAM-4M	Version
Référence	1491190000	Câble d'antenne, Raccordement 1 : N mâle, Raccordement 2 : Mâle
GTIN (EAN)	4050118300734	SMA, Longueur: 4 m
Qté.	1 ST	
Type	IE-CC-NM-SMAM-5M	Version
Référence	2788030000	Câble d'antenne, Raccordement 1 : N mâle, Raccordement 2 : Mâle
GTIN (EAN)	4064675066293	SMA, Longueur: 5 m
Qté.	1 ST	
Type	IE-CC-NM-SMAM-6M	Version
Référence	1491210000	Câble d'antenne, Raccordement 1 : N mâle, Raccordement 2 : Mâle
GTIN (EAN)	4050118300758	SMA, Longueur: 6 m
Qté.	1 ST	