

**VSRI/0,1-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

**Informations générales de commande**

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Version    | Cosses,Cosse isolée,0.14 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> ,jaune |
| Référence  | <a href="#">1491490000</a>                                            |
| Type       | VSRI/0,1-0,5                                                          |
| GTIN (EAN) | 4050118301533                                                         |
| Qté.       | 50 Pièce                                                              |

## VSRI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.52 g |
|-----------|--------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

## Raccordements

|                                                                 |                   |                                                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> max. |                   | Section de raccordement du conducteur, 0.14 mm <sup>2</sup> min. |             |
| Isolation                                                       | Entièrement isolé | Matériau/plastique                                               | Polyoléfine |
| Longueur 1 (l1)                                                 | 24.5 mm           | Couleur d'identification                                         | jaune       |
| Diamètre intérieur de la tige (d1)                              | 1.4 mm            | Longueur 2 (l2)                                                  | 11.5 mm     |
| Diamètre intérieur du tunnel (d4)                               | 3.1 mm            |                                                                  |             |

## Dessins

