

## KQI-M5/-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

### Informations générales de commande

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Version    | Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm² |
| Référence  | <a href="#">1492310000</a>                    |
| Type       | KQI-M5/-2,5                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118302271                                 |
| Qté.       | 100 Pièce                                     |

## KQI-M5/-2,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 1.08 g |
|-----------|--------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

## Raccordements

|                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm <sup>2</sup> max. | Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> min. |
| Section de raccordement du conducteur 2.5 mm <sup>2</sup>       | Isolation présente                                              |
| Matériau/plastique PC                                           | Perçage M 5                                                     |
| Couleur d'identification bleu                                   | Diamètre intérieur de la tige (d1) 2.3 mm                       |
| Diamètre extérieur de la tige (d3) 10 mm                        | Longueur de raccordement (l) 20 mm                              |
| Diamètre intérieur de la bride (d2) 5.3 mm                      | Diamètre intérieur du tunnel (d4) 4.4 mm                        |

## Dessins

