

**HSS 3.2-9.5 EL W30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

**Informations générales de commande**

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Version    | Repères de fils et de câbles, 3.2 - 9.5 mm, blanc |
| Référence  | <a href="#">1505880000</a>                        |
| Type       | HSS 3.2-9.5 EL W30M                               |
| GTIN (EAN) | 4050118314168                                     |
| Qté.       | 1 Pièce                                           |

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E366310

### Dimensions et poids

|            |          |                     |             |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.77 mm  | Profondeur (pouces) | 0.0303 inch |
| Largeur    | 15.1 mm  | Largeur (pouces)    | 0.5945 inch |
| Longueur   | 30000 mm | Longueur (pouces)   | 1181.1 inch |
| Poids net  | 410 g    |                     |             |

### Températures

plage de température d'utilisation -55...135 °C

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

### Caractéristiques générales

|                                          |                                                                    |                                          |                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Type d'impression                        | vierge                                                             | Largeur                                  | 15.1 mm                                                    |
| Plage de température d'utilisation, max. | 135 °C                                                             | Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C                                                     |
| Couleur                                  | blanc                                                              | Halogène                                 | Oui                                                        |
| Longueur                                 | 30000 mm                                                           | Matériau de base                         | Polyoléfine                                                |
| Caractères imprimés                      | sans                                                               | Industries recommandées                  | Construction d'installations, Énergie, Fabricant, Machines |
| imprimante compatible                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | plage de température d'utilisation       | -55...135 °C                                               |

### Repères de fils et de câbles

|                                                               |         |                                                                |              |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Halogène                                                      | Oui     | Section de raccordement du conducteur, 16 mm <sup>2</sup> max. |              |
| Section de raccordement du conducteur, 4 mm <sup>2</sup> min. |         | Diamètre extérieur du conducteur, max.                         | 9.5 mm       |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.                        | 3.2 mm  | Taux de rétractabilité                                         | 3:1          |
| Température recommandée de retrait                            | 90 °C   | Largeur de la zone de texte                                    | 0 mm         |
| Hauteur de la zone de texte                                   | 14.9 mm | Diamètre extérieur du conducteur                               | 3.2 - 9.5 mm |
| Section de raccordement de conducteur 4 - 16 mm <sup>2</sup>  |         |                                                                |              |

### Note importante

Informations sur le produit Support de rouleau externe 1302920000 nécessaire

Dessins

