Fiche de données

JB 25-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Nos blocs de jonction de compensation de potentiel vous permettent d'obtenir une compensation de potentiel intégrée fiable, même dans les systèmes étendus.

Informations générales de commande

Version	Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Couleur laiton, 50 mm², 0 A, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1
Référence	1547500000
Type	JB 25-50
GTIN (EAN)	4050118387445
Qté.	10 Pièce

Fiche de données

JB 25-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (UR)	E60693

Dimensions et poids

Profondeur	24 mm	Profondeur (pouces)	0.9449 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1.2598 inch
Largeur	33 mm	Largeur (pouces)	1.2992 inch
Poids net	134.5 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	233a6569-7068-4d0c-aa40-90d1ca672d0b

Classifications

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non
Type de montage	Vissé		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Laiton	Couleur	Couleur laiton
Classe d'inflammabilité selon UL 94	None		

Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire	Non	Nombre de polarités	1
Nombre d'étages	1	Nombre de points de contact par étage	2
Etages internes pontés	Non	Raccordement PE	Oui
Barrette de liaison équipée	Plaque de montage	Fonction PE	Oui

Fiche de données

JB 25-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques nominales

Section nominale	50 mm²	Courant nominal	0 A
Normes	IEC 60947-7-2	Degré de pollution	3

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (UR)	E60693

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement	Raccordement vissé

Généralités

Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 1	Instruction de montage	Montage direct
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 8	Normes	IEC 60947-7-2
Barrette de liaison équipée	Plaque de montage		

Raccordement (raccordement nominal)

Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 1	Sens de raccordement	latéralement
Couple de serrage, min.	5 Nm	Longueur de dénudage	33 mm
Type de raccordement 2	Raccordement vissé	Type de raccordement	Raccordement vissé
Nombre de raccordements	2	Plage de serrage, max.	50 mm²
Plage de serrage, min.	10 mm²	Vis de serrage	M 6
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 8	Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.	10 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.	50 mm²	Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.	10 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.	50 mm²	Section de raccordement du conducteur, souple, min.	10 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.	50 mm²	Section de raccordement, semi-rigide, min.	10 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.	50 mm²	Section de raccordement du conducteur, rigide, min.	10 mm²

Note importante

Informations sur le produit	Qualfiedin acc. CEI 60947-7-2, Peut être utilisé pour une attache fonctionnelle équipotentielle et attache de protection équipotentielle Montage sur tranchée de câbles avec vis M6x9