


MK 3/8 B 1-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

L'alimentation en énergie, signaux et données est une exigence classique en ingénierie électrique et en réalisation d'armoires. Le matériau isolant, la technique de raccordement et la conception des blocs de jonction sont les caractéristiques distinctives. Un bloc de jonction traversant est adapté pour relier et/ou raccorder un ou plusieurs conducteurs. Ils peuvent avoir un ou plusieurs niveaux de raccordement qui ont le même potentiel ou qui sont isolés les uns par rapport aux autres.

Informations générales de commande

Version	Barrette de raccordement mono- et multipolaire, Raccordement vissé, Jaune moyen, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Nombre de raccordements: 16, Nombre d'étages: 1
Référence	1548120000
Type	MK 3/8 B 1-6
GTIN (EAN)	4050118353846
Qté.	25 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2027-04-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	MK 3/8

Date de création 08.07.2026 03:08:08 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

MK 3/8 B 1-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	16.1 mm	Profondeur (pouces)	0.6339 inch
Hauteur	16.1 mm	Hauteur (pouces)	0.6339 inch
Largeur	74.75 mm	Largeur (pouces)	2.9429 inch
Poids net	25.87 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		

Autres caractéristiques techniques

Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
--	-----

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	KrG	Matériau isolant	KrG
Couleur	Jaune moyen	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2

Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire	Non	Nombre de polarités	1
Nombre d'étages	1	Barrette de liaison équipée	Plaque de montage

Caractéristiques nominales

Section nominale	2.5 mm ²	Tension nominale	400 V
Tension nominale DC	400 V	Courant nominal	24 A
Normes	IEC 60947-7-1	Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	1.33 mΩ

Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x

MK 3/8 B 1-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement	Raccordement vissé
--	--------------------

Dimensions

Cote de fixation	18.5 mm
------------------	---------

Généralités

Nombre de pôles	8	Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG 22 AWG, min.		Normes IEC 60947-7-1
Barrette de liaison équipée	Plaque de montage	

Raccordement (raccordement nominal)

Section de raccordement du conducteur,AWG 12 AWG, max.		Sens de raccordement		latéralement	
Type de raccordement 2	Raccordement vissé	Type de raccordement		Raccordement vissé	
Nombre de raccordements	16	Plage de serrage, max.		4 mm ²	
Plage de serrage, min.	0.33 mm ²	Section de raccordement du conducteur,AWG 22 AWG, min.			
Section de raccordement du conducteur,0.33 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, min.		Section de raccordement du conducteur,1.5 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, max.			
Section de raccordement du conducteur,0.33 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, min.		Section de raccordement du conducteur,2.5 mm ² souple, max.			
Section de raccordement du conducteur,0.33 mm ² souple, min.		Section de raccordement, semi-rigide,		2.5 mm ² max.	
Section de raccordement, semi-rigide, 0.33 mm ² min.		Section de raccordement du conducteur,4 mm ² rigide, max.			
Section de raccordement du conducteur,0.33 mm ² rigide, min.					