

**CAN SUB-D M12 TERM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    | SUB-D                      |
| Référence  | <a href="#">1555270000</a> |
| Type       | CAN SUB-D M12 TERM         |
| GTIN (EAN) | 4050118361209              |
| Qté.       | 1 Pièce                    |

## CAN SUB-D M12 TERM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 16.8 mm | Profondeur (pouces) | 0.6614 inch |
| Hauteur    | 59 mm   | Hauteur (pouces)    | 2.3228 inch |
| Largeur    | 46.5 mm | Largeur (pouces)    | 1.8307 inch |
| Poids net  | 78.32 g |                     |             |

## Températures

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Humidité | Max. 75% à +25°C, pas de condensation |
|----------|---------------------------------------|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001132    | ETIM 9.0    | EC001132    |
| ETIM 10.0   | EC001132    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-22 |             |             |

## Caractéristiques techniques pour connecteur SUB-D

|                                  |                                       |                             |                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Couple de serrage                | 0.3 Nm                                | Matériau de base du boîtier | ZnAl                                      |
| Humidité                         | Max. 75% à +25°C, pas de condensation | Degré de protection         | IP30                                      |
| Cycles d'enfichage               | ≥ 200                                 | Vitesse de transmission     | 1 Mbit/s                                  |
| Angle de sortie                  | 90°                                   | Résistance de terminaison   | Oui                                       |
| Interface BUS                    | D-Sub 9 pôles, Femelle                | Verrouillage                | UNC4-40                                   |
| Plage de températures du coffret | -20...+70 °C                          | BUS, interface câble        | M12 codage A, broche + connecteur femelle |
| Interface de programmation       | Non                                   |                             |                                           |