PAC-CMLX-2X10-V3-4M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces relais TERMSERIES. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY d'une section de 0,14 mm².
- Connecteurs plats 10 pôles.

La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

Informations générales de commande

Version	Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 5.4 ± 1		
	mm		
Référence	<u>1511790040</u>		
Туре	PAC-CMLX-2X10-V3-4M		
GTIN (EAN)	4099986588318		
Qté.	1 Pièce		

Niveau du catalogue / Dessins

PAC-CMLX-2X10-V3-4M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
RUHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Poids net	392 g			
Températures	J			
Température de stockage	-1060 °C	Température de fonctionnement	-1050 °C	
Conformité environnementa	le du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption			
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d			
Données générales				
l d.,	4	A dayas ya ayu	Ciamana (aiama	
Longueur du câble Matériau de base	4 m PVC	Adapté pour Câble	Signaux numériques Câble LiYY	
Raccordement de l'interface	4xHE10 10P	Nombre de pôles, min.	10 pôles	
Ytterdiameter	5,4 ± 1 mm	Interface API	HE10 40P	
Section du conducteur	0.14 mm ²	Interface AFT	TIL TO 40F	
Données électriques	0.14 11111			
Courant total, max.	3 A	Test de haute tension	1 KV/1s	
Intensité du courant admissible par vo		Tension nominale	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	
Résistance	≤ 150 mΩ/m	Capacité câble / câbles	300 pF/m	
Classifications				
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237	
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20	
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20	
ECLASS 15.0	27-24-22-20			

Niveau du catalogue / Dessins