# Fiche de données

## PAC-M340-2X10-V1-0M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces relais TERMSERIES. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY d'une section de 0,14 mm².
- Connecteurs plats 10 pôles.

La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 5,4 ± 1 mm |
| Référence | 1512130005 |
| Type | PAC-M340-2X10-V1-0M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986591011 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## PAC-M340-2X10-V1-0M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| Poids net | 137 g |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Données générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur du câble | 0.5 m | Adapté pour | Signaux numériques |
| Matériau de base | PVC | Câble | Câble LiYY |
| Raccordement de l'interface | 2X HE10 10P | Nombre de pôles, min. | 10 pôles |
| Ytterdiameter | 5,4 ± 1 mm | Interface API | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
| Section du conducteur | 0.14 mm² | | |

### Données électriques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Courant total, max. | 3 A | Test de haute tension | 1 KV/1s |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A | Tension nominale | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Résistance | ≤ 150 mΩ/m | Capacité câble / câbles | 300 pF/m |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |

### Caractéristiques nominales UL

| | |
|---|---|
| Courant total, max. | 3 A |