# **HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractables flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

### Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 9.5 - 19.1 mm, jaune
Référence	<u>1562720000</u>
Туре	HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M
GTIN (EAN)	4050118367478
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

# **HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	0.77 mm	Profondeur (pouces)	0.0303 inch	
Largeur	30.9 mm	Largeur (pouces)	1.2165 inch	
Longueur	50000 mm	Longueur (pouces)	1968.5 inch	
Poids net	2053 g			
Températures				
plage de température d'utilisation	-55105 °C			
Conformité environnementale	du produit			
0	0 1			
Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	
ECLASS 15.0	27-28-11-02			
Caractéristiques générales				
<b>.</b>			00.0	
Type d'impression	vierge	Largeur	30.9 mm	
Plage de température d'utilisation, max.		Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C	
Couleur	jaune	Halogène	Non	
Longueur	50000 mm	Matériau de base	Polyoléfine	
Caractères imprimés	sans	imprimante compatible	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
plage de température d'utilisation	-55105 °C	Nombre par rouleau	1	
Repères de fils et de câbles				
Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 70 mm²		
		max.  Diamètre extérieur du conducteur, max.	10.1 mm	
Section de raccordement du conducteu min.		Diametre exteneur du conducteur, max.		
Diamètre extérieur du conducteur, min.	9.5 mm	Taux de rétractabilité	2:1	
•			9.5 - 19.1 mm	

Date de création 09.11.2025 10:40:09 MEZ

**Note importante** 

Informations sur le produit

Niveau du catalogue / Dessins

Support de rouleau externe 1302920000 nécessaire

# **HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

# Informations générales de commande

 Type
 RIBBON HSS HF EL 40/300...
 Version

 Référence
 1426210000
 Ink ribbon

 GTIN (EAN)
 4050118228823

 Qté.
 1 ST

#### **THM MULTIMARK**



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

Туре	THM MMP EXT.RH	Version
Référence	<u>1302920000</u>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Qté.	1 ST	
Туре	MULTIMARK ROLLER 115	Version
Référence	<u>1357420000</u>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qté.	1 ST	
Туре	MULTIMARK ROLLER 30	Version
Référence	<u>1357430000</u>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Qté.	1 ST	

Date de création 09.11.2025 10:40:09 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 3

# Fiche de données

# **HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### **THM MULTIMARK PLUS**



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

# Informations générales de commande

Type MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Version

Référence <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

)té 1 ST

Niveau du catalogue / Dessins 4