

SAMPLE CH20M22 2/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Échelonnement, forme boîtier individuelle et niveau d'efficacité sur le plan des coûts

Le boîtier électronique modulaire CH20M22 offre une solution flexible et efficace pour les applications électroniques courantes. Avec une largeur de 22 mm, il est idéal pour intégrer le circuit imprimé et connecter les raccordements SPE (Ethernet simple paire) et RJ45. Cette combinaison permet une transmission de données fiable et pérenne dans des applications compactes.

Les systèmes de soudure THT et THR automatisés, les options de codage et les données CAO assurent une production efficace. Diverses technologies de raccordement, y compris le vissage et les raccordements à ressort, permettent une forme boîtier spécifique à l'application. La synergie sophistiquée entre la forme boîtier, la technologie de raccordement et la fonctionnalité assure une solution sûre, conviviale et orientée vers le marché.

En tant que boîtier premium, le boîtier modulaire CH20M22 offre une forme boîtier résistante et robuste. Parfait pour quiconque accorde de l'importance à la qualité, à la sécurité et à un concept de boîtier évolutif.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Échantillon de boîtiers électroniques, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, Kit d'essai pour développeurs composé de pièces détachées, y compris les connecteurs femelles, Boîtiers complets, Technologie de raccordement, Largeur: 22.5 mm |
| Référence | 1519330000 |
| Type | SAMPLE CH20M22 2/2 |
| GTIN (EAN) | 4050118326789 |
| Qté. | 1 Pièce |

SAMPLE CH20M22 2/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 113.6 mm | Profondeur (pouces) | 4.4724 inch |
| Hauteur | 117.2 mm | Hauteur (pouces) | 4.6142 inch |
| Largeur | 22.5 mm | Largeur (pouces) | 0.8858 inch |
| Longueur | 0 mm | Poids net | 108.55 g |

Températures

| | | | |
|---------------------|----------------|----------|---|
| Température de pose | -25 °C...85 °C | Humidité | 5 - 93 % d'humidité rel., Tu = 40 °C, pas de condensation |
|---------------------|----------------|----------|---|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-01 | | |

Données nominales selon CEI

| | | | |
|---|-------|---|--------|
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) | 10 A | Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) | 9 A |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 400 V | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 320 V |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 250 V | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 250 kV |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 4 kV | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 4 kV |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Matériau isolant | PA 66 GF 30 |
| Groupe de matériaux isolants | II | Surface | non traité |
| Matériau de base | Plastique | Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | 400 ≤ CTI <600 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-----------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| Couleur | noir | Degré de protection | IP20 en condition installée |
| Barrette de liaison équipée | TS 35 | Tableau des couleurs (similaire) | RAL 9011 |
| Possibilité d'enrobage | Non | | |

Forme boîtier - Configuration requise pour IN

| | | | |
|---|----------|------------------------------|--------|
| Tolérance du contour des circuits imprimés | ±0,1 mm | Epaisseur du circuit imprimé | 1.6 mm |
| Tolérance de l'épaisseur du circuit imprimé | ±0,15 mm | | |

SAMPLE CH20M22 2/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Propriétés d'assemblage

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| Nombre de niveaux de raccordement | 2 | Nombre d'ouvertures de ventilation | 2 |
| Nombre de pôles | 4 | Connexion transversale | Non |
| Type des contacts LP | Raccordement soudé, direct | Type de raccordement | Enfichable |


Propriétés du boîtier

| | | | |
|---|-----|-----------------------------------|--------|
| Rabat pivotant à monter | Oui | Repérage intégrable | Oui |
| Découpe en vue de la préparation d'un port fonctionnel intégrée | Non | Couleur du pied encliquetable | Orange |
| Connexion transversale | Non | Nombre de niveaux de raccordement | 2 |
| Nombre de pôles | 4 | | |

Conducteurs connectables

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------|
| Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement vissé | Longueur de dénudage | 8 mm |
| Couple de serrage, min. | 0.4 Nm | Couple de serrage, max. | 0.5 Nm |
| Plage de serrage, min. | 0.13 mm ² | Plage de serrage, max. | 2.5 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 26 AWG, min. | | Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max. | |
| Rigide, min. H05(07) V-U | 0.2 mm ² | Rigide, max. H05(07) V-U | 2.5 mm ² |
| multibrin, max. H07V-R | 2.5 mm ² | souple, min. H05(07) V-K | 0.2 mm ² |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, min. | 0.25 mm ² | avec embout isolé DIN 46 228/4, max. | 2.5 mm ² |
| avec embout, DIN 46228 pt 1, min. | 0.25 mm ² | avec embout selon DIN 46 228/1, max. | 2.5 mm ² |
| Plage de raccordement max. | 2.5 mm ² | | |

Dessins



SAMPLE CH20M22 2/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :


- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type | ESG 8/13.5/43.3 SAI AU | Version | |
| Référence | 1912130000 | ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 13.5 mm, PA | |
| GTIN (EAN) | 4032248541164 | 66, Couleur: transparent, Enfichable | |
| Qté. | 5 ST | | |

Impression spéciale



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type | ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR | Version | |
| Référence | 1038860000 | ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 13.5 mm, PA | |
| GTIN (EAN) | 4032248768110 | 66, Couleur: selon demande du client, Enfichable | |
| Qté. | 1 ST | | |

SAMPLE CH20M22 2/2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ESG 6.6/20 BHZ 5.00 SDR | Version |
| Référence | 1221520000 | ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4050118005066 | 66, Couleur: selon demande du client, Enfichable |
| Qté. | 40 ST | |

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 | Version |
| Référence | 1082540000 | ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4032248845439 | 66, Couleur: blanc, Enfichable |
| Qté. | 200 ST | |

SAMPLE CH20M22 2/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

CH20M AD SHL 5.00/04 - Couverture d'élément latéral pour CH20M22, CH20M45, CH20M67



Solutions pérennes pour l'électronique industrielle pour le montage dans l'armoire de commande

Les boîtiers électroniques sont cruciaux pour l'intégration d'ensembles électroniques dans l'armoire de commande. Ils protègent les composants sensibles et assurent des raccordements fiables. Grâce à des matériaux de haute qualité, ils offrent des solutions durables aux applications industrielles.

Vos avantages :

Flexibilité : solutions évolutives pour différentes exigences
 Sécurité : forme boîtier robuste pour la protection de votre électronique

Niveau d'efficacité : construction simple et technologie de raccordement optimisée

Des solutions de boîtier pour chaque application :

Notre gamme comprend des boîtiers modulaires (par exemple CH20M), des petits boîtiers et des boîtiers profilés conçus pour le contrôle, la conversion de signaux et l'application de la sécurité. Ces boîtiers offrent des formes boîtiers personnalisables, un montage facile et une grande capacité de raccordement.

Personnalisation :

en plus des solutions standards, nous proposons la personnalisation de la conception, la couleur et l'impression. Le configurateur Weidmüller permet une conception individuelle.

Notre service :

nous offrons des conseils d'experts et un soutien technique pour vos projets. Dans la section des téléchargements, vous trouverez des données CAO, des fiches de données et des instructions d'installation pour une intégration efficace.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | CH20M AD SHL 5.00/04 AG... | Version |
| Référence | 1472830000 | Capot de protection, OMNIMATE Housing - série CH20M gris agathe, |
| GTIN (EAN) | 4050118279429 | Protection de l'élément latéral, Largeur: 22.5 mm |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | CH20M AD SHL 5.00/04 BK... | Version |
| Référence | 1221310000 | Capot de protection, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, |
| GTIN (EAN) | 4050118004830 | Protection de l'élément latéral, Largeur: 22.5 mm |
| Qté. | 50 ST | |

Not Printed

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | BHZ 5.00/04/90LH BK/BK | Version |
| Référence | 1069350000 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248825011 | Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, cod. 02, Boîte |
| Qté. | 78 ST | |
| Type | BHZ 5.00/04/90LH BK/BL | Version |
| Référence | 1069380000 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248825028 | Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, cod. 02, Boîte |
| Qté. | 78 ST | |
| Type | BHZ 5.00/04/90LH BK/GGY | Version |
| Référence | 1421750000 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118225518 | Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, BHZ 5.00/04/90LH |
| Qté. | 78 ST | SN BK/GGY BX cod. 02, Boîte |
| Type | BHZ 5.00/04/90LH BK/OR | Version |
| Référence | 1063280000 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248814947 | Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, cod. 02, Boîte |
| Qté. | 78 ST | |
| Type | BHZ 5.00/04/90LH GGY/BL | Version |
| Référence | 1372580000 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118174625 | Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, BHZ 5.00/04/90LH |
| Qté. | 78 ST | SN GGY/BL BX cod. 02, Boîte |
| Type | BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY | Version |
| Référence | 1372520000 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118174229 | Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, BHZ 5.00/04/90LH |
| Qté. | 78 ST | SN GGY/GGY BX cod. 02, Boîte |


SAMPLE CH20M22 2/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Connecteurs femelles - raccordement à ressort PUSH IN



Le cadre optimal pour la fonction et l'innovation : la technologie de raccordement pour le boîtier modulaire CH20M vous offre de nombreux avantages qui peuvent rendre vos projets plus efficaces. Avec nos blocs de jonction pour circuit imprimé et connecteurs, vous bénéficiez d'une technologie de raccordement flexible et fiable.


Grâce à des processus de production automatisés tels que la soudure THT et THR et l'emballage de rouleau, nous pouvons garantir une qualité supérieure et précise. Cela permet une intégration rapide et simple dans vos systèmes.

En outre, nous vous offrons une large gamme de couleurs ainsi que diverses options de codage et d'impression pour personnaliser vos boîtiers. Cela vous permet de vous assurer que vos produits sont non seulement fonctionnels, mais aussi visuellement attrayants.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | BHF 5.00/04/180LH BK/BK | Version |
| Référence | 1497500000 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118306828 | Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Boîte |
| Qté. | 78 ST | |
| Type | BHF 5.00/04/180LH BK/BL | Version |
| Référence | 1989090000 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118533453 | Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Boîte |
| Qté. | 78 ST | |
| Type | BHF 5.00/04/180LH BK/OR | Version |
| Référence | 1989190000 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118373820 | Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Boîte |
| Qté. | 78 ST | |
| Type | BHF 5.00/04/180LH BK/RD | Version |
| Référence | 2555620000 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118565683 | Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Boîte |
| Qté. | 78 ST | |

SHL-SMT 5.00/04GL - côté gauche du raccordement



Connecteur mâle ouvert, droit, résistant aux hautes températures Conditionnement en boîte ou en rouleau. En rouleau, avec picot à souder 1,5 mm, optimisé pour l'implantation automatique. Longueurs de picots de 3,2 mm indiquées pour les applications de soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. HC = Courant fort.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SHL-SMT 5.00/04GL 1.5BX | Version |
| Référence | 1063220000 | Connecteur pour circuit imprimé, Élément de raccordement à gauche, |
| GTIN (EAN) | 4032248814886 | Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement soudé THT/ |
| Qté. | 108 ST | |

SAMPLE CH20M22 2/2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|---|
| Type | SHL-SMT 5.00/04GL 1.5RL | Version | THR, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (I): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte |
| Référence | 1063250000 | | |
| GTIN (EAN) | 4032248814916 | | |
| Qté. | 130 ST | | |
| Type | SHL-SMT 5.00/04GL 4.2BX | Version | Connecteur pour circuit imprimé, Élément de raccordement à gauche, Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (I): 1.5 mm, étamé, noir, Tape |
| Référence | 1069640000 | | |
| GTIN (EAN) | 4032248825080 | | |
| Qté. | 108 ST | | |
| Type | SHL-SMT 5.00/04GL 4.2RL | Version | Connecteur pour circuit imprimé, Élément de raccordement à gauche, Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (I): 4.2 mm, étamé, noir, Boîte |
| Référence | 1069670000 | | |
| GTIN (EAN) | 4032248825172 | | |
| Qté. | 130 ST | | |

SHL-SMT 5.00/04GR - côté droit du raccordement



Connecteur mâle ouvert, droit, résistant aux hautes températures Conditionnement en boîte ou en rouleau. En rouleau, avec picot à souder 1,5 mm, optimisé pour l'implantation automatique. Longueurs de picots de 3,2 mm indiquées pour les applications de soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. HC = Courant fort.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|---|
| Type | SHL-SMT 5.00/04GR 1.5BX | Version | Connecteur pour circuit imprimé, Élément de raccordement à droite, Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (I): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte |
| Référence | 1063150000 | | |
| GTIN (EAN) | 4032248876471 | | |
| Qté. | 108 ST | | |
| Type | SHL-SMT 5.00/04GR 1.5RL | Version | Connecteur pour circuit imprimé, Élément de raccordement à droite, Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (I): 1.5 mm, étamé, noir, Tape |
| Référence | 1063180000 | | |
| GTIN (EAN) | 4032248814855 | | |
| Qté. | 130 ST | | |
| Type | SHL-SMT 5.00/04GR 4.2BX | Version | Connecteur pour circuit imprimé, Élément de raccordement à droite, Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (I): 4.2 mm, étamé, noir, Boîte |
| Référence | 1069570000 | | |
| GTIN (EAN) | 4032248825165 | | |
| Qté. | 108 ST | | |
| Type | SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL | Version | Connecteur pour circuit imprimé, Élément de raccordement à droite, Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (I): 4.2 mm, étamé, noir, Tape |
| Référence | 1069610000 | | |
| GTIN (EAN) | 4032248825059 | | |
| Qté. | 130 ST | | |

SAMPLE CH20M22 2/2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | SHL-SMT 5.00/04GR 5.9BX | Version |
| Référence | 1069710000 | Connecteur pour circuit imprimé, Élément de raccordement à droite, |
| GTIN (EAN) | 4032248825073 | Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement soudé THT/ |
| Qté. | 108 ST | THR, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 5.9 mm, étamé, noir, Boîte |
| Type | SHL-SMT 5.00/04GR 5.9RL | Version |
| Référence | 1069740000 | Connecteur pour circuit imprimé, Élément de raccordement à droite, |
| GTIN (EAN) | 4032248825066 | Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement soudé THT/ |
| Qté. | 130 ST | THR, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 5.9 mm, étamé, noir, Tape |

SHL-SMT 5.00/04GL - côté gauche du raccordement



Connecteurs mâles avec longueur de picot optimisée pour soudure à la vague. Ils peuvent être repérés et codés.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | SHL-SMT 5.00/04GL 5.9BX | Version |
| Référence | 1069770000 | Connecteur pour circuit imprimé, Élément de raccordement à gauche, |
| GTIN (EAN) | 4032248825097 | Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement soudé THT/ |
| Qté. | 108 ST | THR, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 5.9 mm, étamé, noir, Boîte |
| Type | SHL-SMT 5.00/04GL 5.9RL | Version |
| Référence | 1069810000 | Connecteur pour circuit imprimé, Élément de raccordement à gauche, |
| GTIN (EAN) | 4032248824694 | Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement soudé THT/ |
| Qté. | 130 ST | THR, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 5.9 mm, étamé, noir, Tape |