

**ZQV 4N/9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 52.6 mm
Référence	<a href="#">1528070000</a>
Type	ZQV 4N/9
GTIN (EAN)	4050118332797
Qté.	20 Pièce

**ZQV 4N/9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

**Dimensions et poids**

Profondeur	27.95 mm
Hauteur	2.8 mm
Largeur	52.6 mm
Poids net	5.61 g

Profondeur (pouces)	1.1004 inch
Hauteur (pouces)	0.1102 inch
Largeur (pouces)	2.0709 inch

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C
Température de fonctionnement	-60 °C...130 °C
Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECLASS 15.0	27-25-03-03

**Autres caractéristiques techniques**

Type de fixation	enfiché
	Version à l'épreuve de l'explosion

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau de base	Wemid
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

**Caractéristiques nominales**

Tension nominale	400 V
Courant nominal	32 A

**Dimensions**

Pas en mm (P)	6.10 mm
---------------	---------

**Généralités**

Nombre de pôles	9
-----------------	---

**ZQV 4N/9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Note importante**

## Informations sur le produit

Pour des raisons de stabilité et de température, il est possible de dériver uniquement 60 % des éléments de contact. L'utilisation des connecteurs transversaux réduit la tension nominale à 400 V. La tension est abaissée à 25 V en cas d'emploi d'une connexion transversale coupée avec des bords de coupe vierges.