


BG ARGH HQP ALU PT6 CS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptateur HQ pour commande FieldPower®

Montage sans outils, comme pour un joint de câble FieldPower

Indiqué pour les inserts de connecteurs débrochables HQ 4/2, HQ 8 et HQ 17

En option, avec cache de protection verrouillable (protection contre toute mise en marche involontaire, selon EN 60204-1)

Informations générales de commande

Version	Adaptateur, Insert étanche Field Power®, Adaptateur HQ, IP65, avec le boîtier correspondant, Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate, Verrouillable: Oui
Référence	1532210000
Type	BG ARGH HQP ALU PT6 CS
GTIN (EAN)	4050118337600
Qté.	1 Pièce

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E92202

Dimensions et poids

Profondeur	60.11 mm	Profondeur (pouces)	2.3665 inch
Hauteur	39 mm	Hauteur (pouces)	1.5354 inch
Largeur	58 mm	Largeur (pouces)	2.2835 inch
Poids net	34.99 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb

Classifications

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Caractéristiques générales

Matériau de base	Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate	Silicone	Non
Couleur	gris, RAL 7032	Forme	Adaptateur HQ
Degré de protection	IP65, avec le boîtier correspondant	Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Verrouillable	Oui	Position de montage, conseils de montage	dans le slot d'étanchéité FieldPower®
Version	Adaptateur, Boîtier verrouillable		

Caractéristiques générales

Silicone	Non	Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Degré de protection	IP65, avec le boîtier correspondant	Position de montage, conseils de montage	dans le slot d'étanchéité FieldPower®

Version

Forme	Adaptateur HQ
-------	---------------

Dessins

