Fiche de données

VG 29-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.
Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.
En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Version	VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
Référence	1569030000
Type	VG 29-K68
GTIN (EAN)	4008190142872
Qté.	20 Pièce

Fiche de données

VG 29-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	CE
ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	41 mm	Hauteur (pouces)	1.6142 inch
Longueur	52 mm	Longueur (pouces)	2.0472 inch
Poids net	34.8 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Caractéristiques générales

Diamètre du câble extérieur, max.	25 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	18 mm
Degré de protection avec GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)	Couple de serrage	9 Nm
Silicone	Non	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Pas de vis	1.59 mm	Halogène	Oui
Taille de clé 1	42 mm	Taille de clé	42 mm
Degré de protection	IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)	Presse-étoupe	PG
Matériau de base	Polyamide 6	Bague d'etanchéité	CR
Filetage (extérieur)	PG 29	Longueur du filetage	11 mm
Couple écrou borgne, max.	10.50 Nm	Couple contre-écrou, min.	8.50 Nm
Classe de protection (UL)	Type 4X	Couple raccord, max.	9.50 Nm
Couple raccord, min.	8.50 Nm	Couple écrou borgne, min.	9.50 Nm
Couple contre-écrou, max.	9.50 Nm		

Numéros de certificat du presse-étoupe

Numéro de certificat du presse-étoupe (UL)	E-199260 - BS 17	Numéro de certificat du presse-étoupe (cULus)	E-199260 - BS 17
Conditions d'homologation	DNV, UL, cULus		