

## VG 29-K68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

### Informations générales de commande

Version	VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
Référence	<a href="#">1569030000</a>
Type	VG 29-K68
GTIN (EAN)	4008190142872
Qté.	20 Pièce

## VG 29-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Hauteur	41 mm	Hauteur (pouces)	1.6142 inch
Longueur	52 mm	Longueur (pouces)	2.0472 inch
Poids net	34.8 g		

## Températures

Température de fonctionnement -40 °C...100 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## Caractéristiques générales

Diamètre du câble extérieur, max.	25 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	18 mm
Degré de protection avec GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)	Couple de serrage	9 Nm
Silicone	Non	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Pas de vis	1.59 mm	Halogène	Oui
Taille de clé 1	42 mm	Taille de clé	42 mm
Degré de protection	IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)	Presse-étoupe	PG
Matériau de base	Polyamide 6	Bague d'étanchéité	CR
Filetage (extérieur)	PG 29	Longueur du filetage	11 mm
Couple écrou borgne, max.	10.50 Nm	Couple contre-écrou, min.	8.50 Nm
Classe de protection (UL)	Type 4X	Couple raccord, max.	9.50 Nm
Couple raccord, min.	8.50 Nm	Couple écrou borgne, min.	9.50 Nm
Couple contre-écrou, max.	9.50 Nm		

## Numéros de certificat du presse-étoupe

Numéro de certificat du presse-étoupe (UL)	E-199260 - BS 17	Numéro de certificat du presse-étoupe (cULus)	E-199260 - BS 17
Conditions d'homologation	DNV, UL, cULus		

## VG 29-K68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Écrous en plastique, gris



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

## Informations générales de commande

Type	SKMU PG29-K GR	Version	
Référence	<a href="#">1698230000</a>	SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou, PG 29, 7 mm,	
GTIN (EAN)	4008190884765	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	
Qté.	50 ST		

## Joint plat néoprène - GWDR NP



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

## Informations générales de commande

Type	GWDR PG29-NP	Version	
Référence	<a href="#">1719600000</a>	GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, PG 29,	
GTIN (EAN)	4008190352868	Néoprène	
Qté.	50 ST		

## Joint plat polyéthylène - GWDR PO



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

## Informations générales de commande

Type	GWDR PG29-PO	Version	
Référence	<a href="#">1719500000</a>	GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étanchéité, PG 29,	
GTIN (EAN)	4008190352769	Polyéthylène	
Qté.	50 ST		