

## VG 29-MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

### Informations générales de commande

Version	VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
Référence	<a href="#">1569120000</a>
Type	VG 29-MS68
GTIN (EAN)	4008190176419
Qté.	10 Pièce

## VG 29-MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Hauteur	48.5 mm	Hauteur (pouces)	1.9094 inch
Longueur	46.5 mm	Longueur (pouces)	1.8307 inch
Poids net	131 g		

## Températures

Température de fonctionnement -40 °C...100 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Classifications

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## Caractéristiques générales

Diamètre du câble extérieur, max.	25 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	18 mm
Joint torique	NBR	Degré de protection avec GWDR	IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)
Couple de serrage	15 Nm	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Pas de vis	1.59 mm
Halogène	Oui	Taille de clé 1	40 mm
Taille de clé 2	40 mm	Taille de clé	40 mm
Degré de protection	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)	Presse-étoupe	PG, PG 29
Matériau de base	Laiton, nickelé	Bague d'étanchéité	CR
Joint	NBR	Filetage (extérieur)	PG 29
Longueur du filetage	8 mm	Couple écrou borgne, max.	31.00 Nm
Classe de protection (UL)	Type 4X	Couple raccord, max.	15.50 Nm
Couple raccord, min.	14.50 Nm	Couple écrou borgne, min.	29.00 Nm
Insert	Polyamide		

## Numéros de certificat du presse-étoupe

Numéro de certificat du presse-étoupe (GERMLLOYD)	E-14047	Numéro de certificat du presse-étoupe (UL)	E-199260
Numéro de certificat du presse-étoupe (cULus)	E-199260	Conditions d'homologation	DNV, UL, cULus

## VG 29-MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Écrous de blocage en laiton nickelé



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

Type	SKMU PG29-MS	Version
Référence	<a href="#">1719210000</a>	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, PG 29, 4 mm, Laiton,
GTIN (EAN)	4008190352431	nickelé
Qté.	50 ST	

### Joint plat néoprène - GWDR NP



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

Type	GWDR PG29-NP	Version
Référence	<a href="#">1719600000</a>	GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, PG 29,
GTIN (EAN)	4008190352868	Néoprène
Qté.	50 ST	

### Joint plat polyéthylène - GWDR PO



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

Type	GWDR PG29-PO	Version
Référence	<a href="#">1719500000</a>	GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étanchéité, PG 29,
GTIN (EAN)	4008190352769	Polyéthylène
Qté.	50 ST	