

WQB A/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, 24 A, Nombre de pôles: 24, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 123.22 mm
Référence	1579000000
Type	WQB A/24
GTIN (EAN)	4008190134211
Qté.	20 Pièce

WQB A/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	2.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0984 inch
Hauteur	23.5 mm	Hauteur (pouces)	0.9252 inch
Largeur	123.22 mm	Largeur (pouces)	4.8512 inch
Poids net	7.18 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...25 °C
Température d'utilisation permanente, max.	70 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Passage, Montage direct
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Cuivre étamé	Couleur	noir
------------------	--------------	---------	------

Caractéristiques du système

Version	pour bornes
---------	-------------

Caractéristiques nominales

Tension nominale	800 V	Courant nominal	24 A
------------------	-------	-----------------	------

Dimensions

Pas en mm (P)	5.10 mm
---------------	---------

Généralités

Nombre de pôles	24	Instruction de montage	Passage, Montage direct
-----------------	----	------------------------	-------------------------