


IE-FCI-PWB-DE-OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Insert Power grand, Type F, Femelle, DE, Orange
Référence	1554000000
Type	IE-FCI-PWB-DE-OR
GTIN (EAN)	4050118360806
Qté.	1 Pièce

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

34 g

Températures

Température de stockage

Température de fonctionnement

-5 °C...40 °C

Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Raccordement

Longueur de dénudage 10 mm

Type de raccordement PUSH IN

Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, avec embout	min.	1.5 mm ²
	max.	1.5 mm ²

Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, sans embout	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²

Section de raccordement du conducteur, rigide	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²

Section de raccordement du conducteur, souple, avec embout	min.	1.5 mm ²
	max.	1.5 mm ²

Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm² souple, sans emboutSection de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm² extrêmement souple, sans emboutSection de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm² rigideSection de raccordement du conducteur, 1.5 ... 1.5 mm² souple, avec embout

Section de raccordement du conducteur, souple, sans embout	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²

Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 1.5 mm² extrêmement souple, avec embout

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP20	Type d'insert	Insert Power grand
Surface d'enfichage	Type F	Charge d'incendie	770 kJ

Caractéristiques techniques**Caractéristiques techniques**


Tension nominale (AC)	250 V	Matériau de base du boîtier	Polycarbonate PC
Courant nominal	16 A		

Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B
----------------------------	------------

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

