

HSS-HF 1.2-2.4 EL Y75M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

Version	TwinMark, Repères de fils et de câbles, 1.2 - 2.4 mm, jaune
Référence	1562640000
Type	HSS-HF 1.2-2.4 EL Y75M
GTIN (EAN)	4050118371550
Qté.	1 Pièce

HSS-HF 1.2-2.4 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0197 inch
Largeur	4.2 mm	Largeur (pouces)	0.1654 inch
Longueur	75000 mm	Longueur (pouces)	2952.75 inch
Poids net	208 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-55...105 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge
Largeur	4.2 mm
Plage de température d'utilisation, max.	105 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C
Couleur	jaune
Halogène	Non
Longueur	75000 mm
Matériau de base	Polyoléfine
Caractères imprimés	sans
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement
	Rouleau de gaine thermorétractable
imprimante compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Nombre de repérages par combinaison	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers
plage de température d'utilisation	-55...105 °C
Nombre par rouleau	1

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² max.
Section de raccordement du conducteur, 0.25 mm ² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 2.4 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min. 1.2 mm		Taux de rétractabilité 2:1
Température recommandée de retrait 90 °C		Diamètre extérieur du conducteur 1.2 - 2.4 mm
Section de raccordement de conducteur 0.25 - 0.5 mm ²		

Note importante

Informations sur le produit	Support de rouleau externe 1302920000 nécessaire
-----------------------------	--