# Fiche de données

## CLI C 1-3 GR NE CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm² à 70 mm² peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | CableLine, Repères de fils et de câbles, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gris |
| Référence | 1568251691 |
| Type | CLI C 1-3 GR NE CD |
| GTIN (EAN) | 4032248262021 |
| Qté. | 500 Pièce |

# Fiche de données

## CLI C 1-3 GR NE CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 5 mm | Profondeur (pouces) | 0.1968 inch |
| Hauteur | 3 mm | Hauteur (pouces) | 0.1181 inch |
| Largeur | 4.2 mm | Largeur (pouces) | 0.1654 inch |
| Poids net | 0.08 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| plage de température d'utilisation | -30…80 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

### Caractéristiques générales

| | | |
|---|---|---|
| Couleur du matériau selon code couleurs | 8 | |
| Type d'impression | vierge | |
| Version | CD | |
| Largeur | 4.2 mm | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C | |
| Couleur | gris | |
| Halogène | Oui | |
| Diamètre de l#92isolation, max. | 5 | |
| Matériau de base | PVC, souple, sans cadmium | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Bobine |
| Industries recommandées | Process, Machines | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Reel = Conductor and cable markers | |
| plage de température d'utilisation | -30…80 °C | |
| Contact | Vierge | |

### Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogène | Oui | Section de raccordement du conducteur, max. | 4 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 1.5 mm² | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 5 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 2.5 mm | Diamètre extérieur du conducteur | 2.5 - 5 mm |
| Section de raccordement de conducteur | 1.5 - 4 mm² | | |

# CLI C 1-3 GR NE CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins



Figure similaire