## **RSV1,6 RF6/35X7.5 SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Illustration du produit







Figure similaire

#### Encliqueté, terminé!!

Du circuit imprimé à l'armoire de distribution : les pattes d'encliquetage et de montage constituent le lien entre les connecteurs enfichables et le rail de fixation.

Adapté aux tailles standard courantes : TS 15 ou TS 35.

En tant que patte combinée ou variante.

Cette alternative rapide à la fixation par vis est imbattable au niveau de la facilité de montage et d'entretien.

La patte de montage pour rail de fixation permet l'utilisation systématique des techniques de raccordement enfichables, du module à l'armoire de distribution, en passant par les boîtiers, et évite les solutions disparates.

### Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires,		
	Pied encliquetable, noir, Nombre de pôles: 6		
Référence	<u>1582920000</u>		
Туре	RSV1,6 RF6/35X7.5 SW		
GTIN (EAN)	4008190146870		
Qté.	10 Pièce		
Indices de produit			
Emballage	Boîte		

Niveau du catalogue / Dessins

# **RSV1,6 RF6/35X7.5 SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Poids net	16.3 g			
Conformité environnementale	du produit	'		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943	
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943	
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92	
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92	
CLASS 11.0	27-46-04-05	ECLASS 12.0	27-46-04-05	
ECLASS 13.0	27-46-04-05	ECLASS 14.0	27-46-04-05	
ECLASS 15.0	27-46-04-05			
Données des matériaux				
Matériau isolant	PA 66/6	Couleur	noir	
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	11011	
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Température de stockage, min.	-40 °C	
rempérature de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-50 °C	
Température de fonctionnement , max.	100 °C	Plage de température montage, min.	-25 °C	
Plage de température montage, max.	100 °C	g-,		
Données nominales selon CEI				
testé selon la norme	IEC 60664-1, IEC 61984			
Emballage				
Emballage	Boîte	Longueur VPE	193.00 mm	
Largeur VPE	137.00 mm	Hauteur VPE	44.00 mm	
Note importante				
Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaire sur le produit peuvent être évaluées sur demande.			
Remarques	<ul> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>			

Niveau du catalogue / Dessins

# **RSV1,6 RF6/35X7.5 SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Dessins**

## **Exemple d'utilisation**



Figure similaire

