Fiche de données

KSW 4 < 100MM SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Les bandes de repérage KSW sont utilisées pour identifier les connecteurs débrochables multipolaires de circuit imprimé. Les utilisateurs peuvent les imprimer individuellement - en choisissant librement le pas.

- Marquage résistant aux frottements
- Largeurs de bande 2,5 mm et 4 mm
- Coller - terminé
- Adhérence optimale
- Sans PVC

Informations générales de commande

Version	KSW, Terminal marker, 4 x 100 mm, Pas en mm (P): 100.00 Weidmueller, blanc
Référence	1629930000
Type	KSW 4 < 100MM SDR
GTIN (EAN)	4008190202835
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

KSW 4 < 100MM SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0.1575 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3.937 inch
Poids net	1.02 g		

Températures

plage de température d'utilisation	150 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate	Orientation de l'impression	horizontal
Nombre par feuille	20	Procédé d'impression	Transfert thermique
Version	autoadhésif	Largeur	100 mm
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	Couleur	blanc
Matériau de base	Polyester, sans PVC	Couleur d'impression	noir
Caractères imprimés	selon demande du client	imprimante compatible	
plage de température d'utilisation	150 °C	Application / fabricant	Weidmueller
Contact	Impression spéciale		