

## ZAP/TW ZIA1.5/4L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustration du produit



Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

## Informations générales de commande

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Version    | Série Z, Plaque d'extrémité, Séparateur |
| Référence  | <a href="#">1649550000</a>              |
| Type       | ZAP/TW ZIA 1.5/4L                       |
| GTIN (EAN) | 4008190295172                           |
| Qté.       | 50 Pièce                                |

## ZAP/TW ZIA1.5/4L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 45.8 mm | Profondeur (pouces) | 1.8031 inch |
| Hauteur    | 81 mm   | Hauteur (pouces)    | 3.189 inch  |
| Largeur    | 5.08 mm | Largeur (pouces)    | 0.2 inch    |
| Poids net  | 6.06 g  |                     |             |

## Températures

|                                            |                |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température ambiante                       | -50 °C...75 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C         | Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C         |

## Conformité environnementale du produit

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS    | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                   | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte 0.054 kg CO2 eq.  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                        |                |                  |                           |
|------------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| enclipsable            | Oui            | Type de fixation | Rail profil chapeau 35 mm |
| Instruction de montage | Montage direct |                  |                           |

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |             |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------|
| Matériau de base                    | Wemid | Couleur | Beige foncé |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |             |

## Caractéristiques du système

|         |                                              |                             |       |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Version | Flasque de fermeture et plaque intermédiaire | Barrette de liaison équipée | TS 35 |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------|

## Dimensions

|                |       |
|----------------|-------|
| Décalage TS 35 | 54 mm |
|----------------|-------|

## Généralités

|                        |                |                             |       |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Barrette de liaison équipée | TS 35 |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-------|