

HDC-CM-3SCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les modules du système permettent une utilisation universelle et flexible. En fonction de l'application spécifique, le choix est possible entre un grand nombre de modules selon les besoins. Les modules se différencient par leurs caractéristiques électroniques de même que par leur technique de raccordement du conducteur. Le choix sans cesse croissant de modules offre de très nombreuses possibilités de combinaison.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, CIE ,96 Connecteur enfichable, Module ConCept
Référence	1682080000
Type	HDC-CM-3SCM
GTIN (EAN)	4008190473808
Qté.	10 Pièce

HDC-CM-3SCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Longueur	34 mm	Longueur (pouces)	1.3386 inch
Poids net	7.4 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Module Pneumatique ConCept

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	noir
-------------------------------------	-----	---------	------

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	3	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Résistance de passage	5,00 mΩ	Couleur	noir
Résistance d'isolation	1011 Ω	Type	Mâle
Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	3
Série	Module ConCept	Tension nominale (DIN EN 61984)	630 V
Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	8 kV	Courant nominal (DIN EN 61984)	40 A
Sans halogène	false	Faible dégagement de fumée selon DIN EN 45545-2	Oui

Dimensions

Longueur support	34 mm	Hauteur mâle	11.4 mm
------------------	-------	--------------	---------

Caractéristiques de raccordement PE

Type de raccordement PE	Raccordement à sertir
-------------------------	-----------------------

Version

Section de raccordement du conducteur, AWG 7 AWG, max.	Résistance de passage	5,00 mΩ
Section de raccordement du conducteur, 10 mm² max.	Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm² min.	

HDC-CM-3SCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Contacts à sertir CM3



Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

Informations générales de commande

Type	HDC-C-M3-SM4.0AG	Version
Référence	1682260000	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Mâle,
GTIN (EAN)	4008190473990	Section de raccordement du conducteur, max.: 4, décolleté, Alliage de
Qté.	100 ST	cuivre
Type	HDC-C-M3-BM4.0AG	Version
Référence	1682270000	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Femelle,
GTIN (EAN)	4008190474003	Section de raccordement du conducteur, max.: 4, décolleté, Alliage de
Qté.	100 ST	cuivre
Type	HDC-C-M3-SM6.0AG	Version
Référence	1682280000	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Mâle,
GTIN (EAN)	4008190474010	Section de raccordement du conducteur, max.: 6, décolleté, Alliage de
Qté.	100 ST	cuivre
Type	HDC-C-M3-BM6.0AG	Version
Référence	1682290000	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Femelle,
GTIN (EAN)	4008190474027	Section de raccordement du conducteur, max.: 6, décolleté, Alliage de
Qté.	100 ST	cuivre
Type	HDC-C-M3-SM10.0AG	Version
Référence	1682300000	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Mâle,
GTIN (EAN)	4008190474034	Section de raccordement du conducteur, max.: 10, décolleté, Alliage
Qté.	100 ST	de cuivre
Type	HDC-C-M3-BM10.0AG	Version
Référence	1682310000	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Femelle,
GTIN (EAN)	4008190474041	Section de raccordement du conducteur, max.: 10, décolleté, Alliage
Qté.	100 ST	de cuivre

Outil de démontage des modules



Weidmüller propose de nombreux outils à sertir, à démonter les contacts et à préparer les fibres optiques.

HDC-CM-3SCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Informations générales de commande**

Type	HDC-DW-M0D	Version
Référence	1688200000	Autres outils, Outil de démontage des contacts
GTIN (EAN)	4008190857189	
Qté.	1 ST	

Contacts à sertir CM3

Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

Informations générales de commande

Type	HDC-C-M3-BM2.5AG	Version
Référence	1698150000	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Femelle,
GTIN (EAN)	4008190885069	Section de raccordement du conducteur, max.: 2.5, décolleté, Alliage
Qté.	100 ST	de cuivre
Type	HDC-C-M3-BM1.5AG	Version
Référence	1698130000	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Femelle,
GTIN (EAN)	4008190885045	Section de raccordement du conducteur, max.: 1.5, décolleté, Alliage
Qté.	100 ST	de cuivre
Type	HDC-C-M3-SM1.5AG	Version
Référence	1698120000	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Mâle,
GTIN (EAN)	4008190885038	Section de raccordement du conducteur, max.: 1.5, décolleté, Alliage
Qté.	100 ST	de cuivre
Type	HDC-C-M3-SM2.5AG	Version
Référence	1698140000	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Mâle,
GTIN (EAN)	4008190885052	Section de raccordement du conducteur, max.: 2.5, décolleté, Alliage
Qté.	100 ST	de cuivre