

**HDC-CM-3BCM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les modules du système permettent une utilisation universelle et flexible. En fonction de l'application spécifique, le choix est possible entre un grand nombre de modules selon les besoins. Les modules se différencient par leurs caractéristiques électroniques de même que par leur technique de raccordement du conducteur. Le choix sans cesse croissant de modules offre de très nombreuses possibilités de combinaison.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Connecteurs industriels étanches, CIE ,96 Connecteur enfichable, Module ConCept |
| Référence  | <a href="#">1682090000</a>                                                      |
| Type       | HDC-CM-3BCM                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190473839                                                                   |
| Qté.       | 10 Pièce                                                                        |

## HDC-CM-3BCM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

## Dimensions et poids

|           |        |                   |             |
|-----------|--------|-------------------|-------------|
| Longueur  | 34 mm  | Longueur (pouces) | 1.3386 inch |
| Poids net | 9.68 g |                   |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                                |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

## Module Pneumatique ConCept

|                                     |     |         |      |
|-------------------------------------|-----|---------|------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Couleur | noir |
|-------------------------------------|-----|---------|------|

## Caractéristiques générales

|                                         |                |                                                 |         |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------|
| Nombre de pôles                         | 3              | Classe d'inflammabilité selon UL 94             | V-0     |
| Résistance de passage                   | 5,00 mΩ        | Couleur                                         | noir    |
| Résistance d'isolation                  | 1011 Ω         | Type                                            | Femelle |
| Catégorie de surtension                 | III            | Degré de pollution                              | 3       |
| Série                                   | Module ConCept | Tension nominale (DIN EN 61984)                 | 630 V   |
| Tension de choc nominale (DIN EN 61984) | 8 kV           | Courant nominal (DIN EN 61984)                  | 40 A    |
| Sans halogène                           | false          | Faible dégagement de fumée selon DIN EN 45545-2 | Oui     |

## Dimensions

|                  |       |                 |         |
|------------------|-------|-----------------|---------|
| Longueur support | 34 mm | Hauteur femelle | 11.4 mm |
|------------------|-------|-----------------|---------|

## Caractéristiques de raccordement PE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Type de raccordement PE | Raccordement à sertir |
|-------------------------|-----------------------|

## Version

|                                                        |                                                     |         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| Section de raccordement du conducteur, AWG 7 AWG, max. | Résistance de passage                               | 5,00 mΩ |
| Section de raccordement du conducteur, 10 mm² max.     | Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm² min. |         |

**HDC-CM-3BCM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Outil de démontage des modules**

Weidmüller propose de nombreux outils à sertir, à démonter les contacts et à préparer les fibres optiques.

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|--|
| Type       | HDC-DW-MOD                 | Version                                        |  |
| Référence  | <a href="#">1688200000</a> | Autres outils, Outil de démontage des contacts |  |
| GTIN (EAN) | 4008190857189              |                                                |  |
| Qté.       | 1 ST                       |                                                |  |