


LU 10.16/03/90 4.5SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



76 A et 16 mm² de section sont les caractéristiques de ce bloc de jonction pour circuit imprimé avec raccordement à étrier éprouvé, au pas de 10,16 mm, sortie à 90°.

Informations générales de commande

| | |
|--------------------|--|
| Version | Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, gris gravier, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm ² , Boîte |
| Référence | 1648300000 |
| Type | LU 10.16/03/90 4.5SN GY BX |
| GTIN (EAN) | 4008190291167 |
| Qté. | 20 Pièce |
| Indices de produit | IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm ² UL: 300 V / 65 A / AWG 26 - AWG 6 |
| Emballage | Boîte |

LU 10.16/03/90 4.5SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR) | E60693 |

Dimensions et poids

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 18.3 mm | Profondeur (pouces) | 0.7205 inch |
| Hauteur | 33 mm | Hauteur (pouces) | 1.2992 inch |
| Hauteur version la plus basse | 28.5 mm | Largeur | 30.48 mm |
| Largeur (pouces) | 1.2 inch | Poids net | 28.3 g |

Conformité environnementale du produit

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids | |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte | 0.198 kg CO2eq. |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002643 | ETIM 9.0 | EC002643 |
| ETIM 10.0 | EC002643 | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 | | |

Conducteurs indiqués pour raccordement

| | |
|---|----------------------|
| Plage de serrage, min. | 0.14 mm ² |
| Plage de serrage, max. | 16 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 22 | |
| AWG, min. | |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 8 | |
| AWG, max. | |
| Rigide, min. H05(07) V-U | 0.5 mm ² |
| Rigide, max. H05(07) V-U | 16 mm ² |
| Semi-rigide, min. H07V-R | 6 mm ² |
| multibrin, max. H07V-R | 16 mm ² |
| souple, min. H05(07) V-K | 0.5 mm ² |
| souple, max. H05(07) V-K | 16 mm ² |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, min. | 2.5 mm ² |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, max. | 10 mm ² |
| avec embout, DIN 46228 pt 1, min. | 2.5 mm ² |
| avec embout selon DIN 46 228/1, max. | 10 mm ² |

Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b ; 5,4 mm x 5,1 mm; 5,3 mm

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------------|-------|
| Raccordement | Section pour le raccordement du conducteur | Type | câblage fin | |
| | | nominal | 2.5 mm ² | |
| Embout | | Longueur de dénudage | nominal | 12 mm |
| | | Embout recommandé | H2.5/12 | |
| | | Longueur de dénudage | nominal | 14 mm |
| | | Embout recommandé | H2.5/19D BL | |
| Raccordement | Section pour le raccordement du conducteur | Type | câblage fin | |
| | | nominal | 4 mm ² | |

LU 10.16/03/90 4.5SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|-------|
| Embout | Longueur de dénudage | nominal | 12 mm |
| | Embout recommandé | H4,0/12 | |
| | Longueur de dénudage | nominal | 14 mm |
| | Embout recommandé | H4,0/20D GR | |
| Section pour le raccordement du conducteur | Type | câblage fin | |
| | nominal | 6 mm ² | |
| Embout | Longueur de dénudage | nominal | 12 mm |
| | Embout recommandé | H6,0/12 | |
| | Longueur de dénudage | nominal | 14 mm |
| | Embout recommandé | H6,0/20 SW | |
| Section pour le raccordement du conducteur | Type | câblage fin | |
| | nominal | 10 mm ² | |
| Embout | Longueur de dénudage | nominal | 15 mm |
| | Embout recommandé | H10,0/22 EB | |
| | Longueur de dénudage | nominal | 12 mm |
| | Embout recommandé | H10,0/12 | |

Texte de référence

Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)

Paramètres du système

| | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------------------|
| Famille de produits | OMNIMATE Power - série LU | Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement vissé |
| Montage sur le circuit imprimé | Raccordement soudé THT | Orientation de la sortie du conducteur | 90° |
| Pas en mm (P) | 10.16 mm | Pas en pouces (P) | 0.400 " |
| Nombre de pôles | 3 | Nombre de pôles | 1 |
| Juxtaposables côté client | Oui | Nombre de séries | 1 |
| nombre maximal de pôles juxtaposables par rangée | 10 | Longueur du picot à souder (l) | 4.5 mm |
| Dimensions du picot à souder | 1,2 x 1,2 mm | Dimension du picot à souder = tolérance 0 / -0,15 mm d | |
| Diamètre du trou d'implantation (D) | 1.6 mm | Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) | + 0,1 mm |
| Nombre de picots par pôle | 2 | Lame de tournevis | 1,0 x 5,5 |
| Norme lame de tournevis | DIN 5264 | Couple de serrage, min. | 1.2 Nm |
| Couple de serrage, max. | 2.2 Nm | Vis de serrage | M 4 |
| Longueur de dénudage | 12 mm | L1 en mm | 20.32 mm |
| L1 en pouce | 0.800 " | Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché |
| Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection doigt | Degré de protection | IP20 |
| Résistance de passage | 0,50 mΩ | | |

Données des matériaux

| | | | |
|--------------------------------------|------------|--|----------------------------------|
| Matériau isolant | Wemid (PA) | Couleur | gris gravier |
| Tableau des couleurs (similaire) | RAL 7032 | Groupe de matériaux isolants | I |
| Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 600 | Moisture Level (MSL) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
| Surface du contact | étamé | Structure en couches du raccordement soudé | 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
| Température de stockage, min. | -40 °C | Température de stockage, max. | 70 °C |
| Température de fonctionnement , min. | -50 °C | Température de fonctionnement , max. | 120 °C |
| Plage de température montage, min. | -25 °C | Plage de température montage, max. | 120 °C |

LU 10.16/03/90 4.5SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Données nominales selon CEI

| | | | |
|---|------------------------|---|------------------|
| testé selon la norme | IEC 60664-1, IEC 61984 | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 76 A |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) | 72 A | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 76 A |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) | 62 A | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 1000 V |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 690 V | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 690 V |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 4 kV | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 6 kV |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 6 kV | Tenue aux courants de faible durée | 2 x 1s mit 700 A |

Données nominales selon CSA

| | | | |
|---|--|---|----------------|
| Institut (CSA) | CSA | Certificat N° (CSA) | 200039-1198743 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 300 V | Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA) | 150 V |
| Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 300 V | Courant nominal (groupe d'utilisation B / 65 A CSA) | |
| Courant nominal (groupe d'utilisation C / 65 A CSA) | | Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) | 10 A |
| Section de raccordement de câble AWG,AWG 22 min. | | Section de raccordement de câble AWG,AWG 6 max. | |
| Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. | | |

Données nominales selon UL 1059

| | | | |
|---|--|---|--------|
| Institut (UR) | UR | Certificat N° (UR) | E60693 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V | Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059) | 150 V |
| Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 600 V | Courant nominal (groupe d'utilisation B / 65 A UL 1059) | |
| Courant nominal (groupe d'utilisation C / 65 A UL 1059) | | Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 5 A |
| Section de raccordement de câble AWG,AWG 26 min. | | Section de raccordement de câble AWG,AWG 6 max. | |
| Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. | | |

Emballage

| | | | |
|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Emballage | Boîte | Longueur VPE | 141.00 mm |
| Largeur VPE | 105.00 mm | Hauteur VPE | 39.00 mm |

Contrôles de type

| | | |
|---------------------------------|--------------------|---|
| Test : durabilité des marquages | Test | marque d'origine, identification du type, type de matériau, section nominale, marque d'agrément CSA, marque d'agrément UL, pas, longévité |
| | Évaluation | disponible |
| Test : section à fixer | Norme | EN 60999/1993 |
| | Type de conducteur | Type de conducteur et H05V-K0.5 section du conducteur |

LU 10.16/03/90 4.5SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|---|-----------|
| | Type de conducteur et section du conducteur | H05V-U0.5 | |
| | Type de conducteur et section du conducteur | H07V-K10 | |
| | Type de conducteur et section du conducteur | H07V-U10 | |
| | Type de conducteur et section du conducteur | H07V-U16 | |
| | Type de conducteur et section du conducteur | AWG8/7 | |
| | Type de conducteur et section du conducteur | AWG 8/19 | |
| | Type de conducteur et section du conducteur | AWG 22/1 | |
| | Type de conducteur et section du conducteur | AWG 22/19 | |
| | Évaluation | réussite | |
| | Norme | EN 60947-1/1991 section 8.2.4.3 | |
| Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs | Exigence | 0,3 kg | |
| | Type de conducteur | Type de conducteur et section du conducteur | H05V-K0.5 |
| | Type de conducteur et section du conducteur | H05V-U0.5 | |
| | Type de conducteur et section du conducteur | AWG 22/1 | |
| | Type de conducteur et section du conducteur | AWG 22/19 | |
| | Évaluation | réussite | |
| | Exigence | 2.0 kg | |
| | Type de conducteur | Type de conducteur et section du conducteur | H07V-K10 |
| | Type de conducteur et section du conducteur | H07V-U10 | |
| | Type de conducteur et section du conducteur | AWG8/7 | |
| Type de conducteur et section du conducteur | AWG 8/19 | | |
| Évaluation | réussite | | |
| Exigence | 2,9 kg | | |
| Type de conducteur | Type de conducteur et section du conducteur | H07V-U16 | |
| Test de décrochage | Évaluation | réussite | |
| | Norme | EN 60947-1/1991 section 8.2.4.4 | |
| | Exigence | ≥20 N | |
| | Type de conducteur | Type de conducteur et section du conducteur | AWG 22/1 |
| | Type de conducteur et section du conducteur | AWG 22/19 | |
| | Évaluation | réussite | |
| | Exigence | ≥30 N | |
| | Type de conducteur | Type de conducteur et section du conducteur | H05V-K0.5 |
| | Type de conducteur et section du conducteur | H05V-U0.5 | |
| | Évaluation | réussite | |
| Exigence | ≥ 90N | | |
| Type de conducteur | Type de conducteur et section du conducteur | H07V-K10 | |
| Type de conducteur et section du conducteur | H07V-U10 | | |
| Type de conducteur et section du conducteur | AWG8/7 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---|
| | Type de conducteur et AWG 8/19 section du conducteur |
| Évaluation | réussite |
| Exigence | ≥100 N |
| Type de conducteur | Type de conducteur et H07V-U16 section du conducteur |
| Évaluation | réussite |

Note importante

| | |
|----------------|---|
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
| Remarques | <ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |


LU 10.16/03/90 4.5SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


Dessins

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Dimensional drawing




Graph



Accessoires

Suite de chiffres



Le repère dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement ou courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en cinq largeurs.

- Grande gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en cartes vierges, en MultiCard ou en cartes avec impression standard

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | DEK 5 FW 2,4,...100 | Version |
| Référence | 1358560000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190075156 | Weidmueller, blanc |
| Qté. | 500 ST | |