

## PAGETAB 15/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




Figure similaire

Le PageTab est constitué d'étiquettes en textile tissé, sous forme d'une feuille. A l'exception du modèle 8 x 20, toutes ces étiquettes sont pourvues d'un bord noir.

### Informations générales de commande

Version	Repérage d'&rsquo;équipements et appareillages, Repérage d'&rsquo;équipements et appareillages, 9 x 15 mm, jaune
Référence	<a href="#">1686160000</a>
Type	PAGETAB 15/9
GTIN (EAN)	4008190492533
Qté.	25 Pièce

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	9 mm	Hauteur (pouces)	0.3543 inch
Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0.5906 inch
Poids net	10 g		

### Températures

plage de température d'utilisation	-29...93 °C
------------------------------------	-------------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

### Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylcopolymère permanent				
Couleur du matériau selon code couleurs	4				
Nombre par feuille	310				
Version	autoadhésif				
Largeur	15 mm				
Plage de température d'utilisation, max.	93 °C				
Plage de température d'utilisation, min.	-29 °C				
Couleur	jaune				
Matériau de base	Tissu, avec couche acrylique				
Caractères imprimés	sans				
Nombre de repérages par unité d'emballage	7750				
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes			
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	25			
	Nombre de repérages par combinaison	310			
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 310 Device markers				
plage de température d'utilisation	-29...93 °C				
Contact	Neutre				

### Dessins

