LM MT300 26/10 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 10 x 26 mm, blanc
Référence	<u>1686401044</u>
Туре	LM MT300 26/10 WS
GTIN (EAN)	4008190494018
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

LM MT300 26/10 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme

A	arén	nent	s
_	4. 6		•

ROHS

Dimensions et poids			
Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	10 mm	Hauteur (pouces)	0.3937 inch
Largeur	26 mm	Largeur (pouces)	1.0236 inch
Poids net	11.3 a		

Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate		
Couleur du matériau selon code couleurs	9		
Nombre par feuille	156		
Procédé d'impression	Impression laser		
Version	autoadhésif		
Largeur	26 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ		
Plage de température d'utilisation, max.	c. 150 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	blanc		
Halogène	Non		
Matériau de base	Polyester, sans PVC		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	1560		
Nombre de repérages par unité	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	
d'emballage	Nombre de combinaisons par unité d'emballage 10		
	Nombre de repérages par combinaison	156	
Agrément selon UL 969	Oui		
Nombre de repérages par combinaison	on 1 Label sheet = 156 Device markers		
lage de température d'utilisation -40150 °C			

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

	Repérage	d'éaui	pements et	appareillages
--	----------	--------	------------	---------------

Halogène Non

Niveau du catalogue / Dessins 3

Fiche de données

LM MT300 26/10 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

