

HDC HA 16 MS 33-48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Petite et étroite, la série HA peut être utilisée partout où l'espace est limité.
Le niveau de raccordement du conducteur est conçu pour les raccordements à vis. Tous les éléments de raccordement vissés sont équipés d'une protection des fils (à l'exception de la taille 1).

Informations générales de commande

Version	CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 250 V, 16 A, Nombre de pôles: 16, Raccordement vissé, Taille de construction: 5
Référence	1650990000
Type	HDC HA 16 MS 33-48
GTIN (EAN)	4008190299613
Qté.	1 Pièce

HDC HA 16 MS 33-48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E92202

Dimensions et poids

Profondeur	73 mm	Profondeur (pouces)	2.874 inch
Hauteur	29 mm	Hauteur (pouces)	1.1417 inch
Largeur	23 mm	Largeur (pouces)	0.9055 inch
Poids net	58.96 g		

Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Résistance aux agents chimiques	Substance Acétone Résistance aux agents chimiques Résistant Substance Ammoniac, aqueuse Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition Substance Essence Résistance aux agents chimiques Résistant Substance Benzène Résistance aux agents chimiques Résistant Substance Carburant diesel Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition Substance Acide acétique, concentré Résistance aux agents chimiques Résistant Substance Hydroxyde de potassium Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition Substance Méthanol Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition Substance Huile moteur Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition Substance Soude, diluée Résistance aux agents chimiques Résistant Substance Hydrochlorofluorocarbures Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition Substance Utilisation en extérieur Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition

Classifications

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05

HDC HA 16 MS 33-48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ECLASS 15.0 27-44-02-05

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	16
Cycles d'enfichage Ag	≥ 500
Cycles d'enfichage Au	≥ 500
Type de raccordement	Raccordement vissé
Taille de construction	5
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Résistance de passage	≤2 mΩ
Couleur	beige
Résistance d'isolation	1010 Ω
Matériau isolant	PC renforcé fibre de verre (listé UL et qualifié ferroviaire)
Groupe de matériaux isolants	IIIa
Section de raccordement du conducteur	2.5 mm ²
Surface	Argent passivé
Couple de serrage max. contact principal	0.55 Nm
Type	Mâle
Degré de pollution	3
Matériau de base	Alliage de cuivre
Couple de serrage min. contact principal	0.5 Nm
Série	HA
Tension nominale (DIN EN 61984)	250 V
RTension nominale selon UL/CSA	600 V AC/DC
Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	4 kV
Courant nominal (DIN EN 61984)	16 A
Courant nominal (UR)	Section de raccordement du conducteur AWG AWG 12 Courant nominal 20 A Section de raccordement du conducteur AWG AWG 14 Courant nominal 15 A Section de raccordement du conducteur AWG AWG 16 Courant nominal 10 A Section de raccordement du conducteur AWG AWG 18 Courant nominal 7 A Section de raccordement du conducteur AWG AWG 20 Courant nominal 5 A
Courant nominal (cUR)	Section de raccordement du conducteur AWG AWG 12 Courant nominal 18.7 A Section de raccordement du conducteur AWG AWG 14 Courant nominal 14.5 A Section de raccordement du conducteur AWG AWG 16 Courant nominal 10.5 A Section de raccordement du conducteur AWG AWG 18 Courant nominal 10 A Section de raccordement du conducteur AWG AWG 20 Courant nominal 7.5 A
Sans halogène	true
Faible dégagement de fumée selon DIN EN 45545-2	Oui
BG	5
Nombre de contacts de signaux	0
Nombres de contacts de puissance	16

HDC HA 16 MS 33-48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions**

Largeur	23 mm
Hauteur mâle	29 mm

Longueur support	73 mm
------------------	-------

Caractéristiques de raccordement PE

Type de raccordement PE	Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement PE	10 mm
Couple de serrage, min., raccordement PE	1.2 Nm
Section nominale	2.5 mm ²
Section de raccordement du conducteur AWG 14 AWG (PE), max.	

Cote de lame fendue (raccordement PE)	SD 0,8 x 4,0
Couple de serrage, max., raccordement PE	1.5 Nm
Vis de fixation	M 4
Section de raccordement du conducteur AWG 20 (PE), min.	

Version

Cote de lame fendue (raccordement vissé)	SD 0,6 x 3,5
Longueur de dénudage, raccordement nominal	9 mm
Taille de construction	5
Vis de serrage	M 3
Section de raccordement du conducteur, AWG 20 AWG, min.	
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² min.	
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, min.	
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² souple, min.	
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² min.	
Couple de serrage max. contact principal	0.55 Nm
Couple de serrage min. contact principal	0.5 Nm


Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.	
Type de raccordement	Raccordement vissé
Résistance de passage	≤2 mΩ
Dimension de la lame	Gr. PH0
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² max.	
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, max.	
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² souple, max.	
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² max.	
Surface	Argent passivé
Matériau de base	Alliage de cuivre
BG	5

HDC HA 16 MS 33-48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



HDC HA 16 MS 33-48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis droit



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDIS 0.6X3.5X100	Version
Référence	9008390000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056354	
Qté.	1 ST	
Type	SDS 0.6X3.5X100	Version
Référence	9008330000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qté.	1 ST	
Type	SDIS 0.8X4.0X100	Version
Référence	9008400000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056361	
Qté.	1 ST	
Type	SDS 0.8X4.0X100	Version
Référence	9008340000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056293	
Qté.	1 ST	

Tournevis cruciforme, type Phillips



Tournevis cruciforme isolé VDE, type Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO 8764-PH, poignée SoftFinishf

Informations générales de commande

Type	SDIK PH0	Version
Référence	9008560000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056552	
Qté.	1 ST	
Type	SDK PH0	Version
Référence	9008470000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056460	
Qté.	1 ST	

HDC HA 16 MS 33-48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	SDIK PH1	Version
Référence	9008570000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056569	
Qté.	1 ST	
Type	SDK PH1	Version
Référence	9008480000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056477	
Qté.	1 ST	

DSTV

Nous proposons différents accessoires pour nos inserts.
Ainsi que des codages pour les inserts.



Informations générales de commande

Type	DSTV COBU5	Version
Référence	1471500000	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Élément de codage
GTIN (EAN)	4008190178543	
Qté.	100 ST	
Type	DSTV COST4	Version
Référence	1471300000	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Système de codage
GTIN (EAN)	4008190017354	
Qté.	100 ST	