

ZTA 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Adaptateur de test, 11 A
Référence	1688110000
Type	ZTA 4
GTIN (EAN)	4008190855666
Qté.	25 Pièce

ZTA 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	68.8 mm	Profondeur (pouces)	2.7087 inch
Hauteur	31 mm	Hauteur (pouces)	1.2205 inch
Largeur	5.1 mm	Largeur (pouces)	0.2008 inch
Poids net	6.8 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		

Autres caractéristiques techniques

avec ergots d'encliquetage	Oui	Instruction de montage	Montage direct
----------------------------	-----	------------------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Polyamide 66	Couleur	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Caractéristiques du système

Version	pour bornes	Nombre de polarités	1
Nombre d'étages	1	Nombre de points de contact par étage	1

Caractéristiques nominales

Section nominale	1.5 mm ²	Tension nominale	250 V
Tension nominale DC	250 V	Courant nominal	11 A
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	1.83 mΩ	Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x	0.56 W

Dimensions

Pas en mm (P)	5.10 mm	Hauteur avec TS 35	69 mm
---------------	---------	--------------------	-------

Généralités

Nombre de pôles	1	Instruction de montage	Montage direct
-----------------	---	------------------------	----------------

ZTA 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Raccordement (raccordement nominal)

Sens de raccordement	latéralement	Couple de serrage, max.	0.3 Nm
Couple de serrage, min.	0.3 Nm	Longueur de dénudage	10 mm
Type de raccordement	Raccordement enfichable	Nombre de raccordements	1
Plage de serrage, max.	1.5 mm ²	Plage de serrage, min.	0.5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, min.		Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, min.		Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² souple, max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² souple, min.		Section de raccordement, semi-rigide, 1.5 mm ² max.	
Section de raccordement, semi-rigide, 0.5 mm ² min.		Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² rigide, max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² rigide, min.			